




A
B
C
D
E
F

3YAA76156


室内機




室外機




ワイヤレスリモコン



Pから見る (下引配管位置)




据付板 天井面 (回縁)



注記

- 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ 約400 約1100

- 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-2510JX2	RAC-2510JX2
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		スリット	スリット+コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン22	
	封入量 (g)		1335 (エアパージ分20g含む)	
配管	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
	パイプ径 太径		φ9.52	
送風装置	配管セット		P-24VK2, P-28VK2	
	ファンモータ出力 (W)		20	20
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)		570・690	1,400・1,400
電気特性	運転電流 (A)	冷房	2.9	—
		暖房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	4.5
	消費電力 (W)	冷房	570 (105~	775)
性能	力率 (%)	暖房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	99
	始動電流 (A)	冷房	2.9	—
		暖房	4.5	—
冷房特性	接続ケーブルの本数		4	
	電源プラグ容量 (V-A)		250V-15A	
			㊦	—
	冷房能力 (kW)		2.5 (0.9~3.0)	
暖房特性	除湿能力 (l/h)		1.4	
	冷房のめやす		7~10畳 (11~17m²)	
	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—	—
		ヒータ OFF	4.0 (0.9~5.8)	
機能	電気ヒーター (W)	低温	4.2	
	暖房のめやす		9~11畳 (15~18m²)	
	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1X1	
外形寸法 (mm)	表示ランプ		除湿/運転・パワフル/タイマー	
	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風	
	キャビネット色		ホワイト	ライトベージュ
	高さ		285	625
製品質量 (kg)	幅		788	685+11
	奥行		183+10	254+55
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		38・39	41・45
	弱風		34・35	—
	微風		28・30	—
	ドレン接続口 (外径φmm)		16	
付属品	属		壁掛据付部品一式・空清フィルター	
	電源コード長さ (m)	左/右	0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

備考			投影法	尺度
				NTS
入庫 98.5.8	製図 オオタ	98.04.23	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
審査	オオタ	98.04.23		
承認	タカハシ	98.04.23		
名称 RAS-2510JX2:RAC-2510JX2			構造:寸法図	
			板木図番 3YAA76156	

A



C



D

F