



3YAA76905


室内機




室外機




ワイヤレスリモコン




Pから見る (下引配管位置)



据付板 天井面 (回縁)



- 注記
- 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
 - 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
 - 配管は長さ12m以内です。
 - 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
 - プラグの形状 ㊦
 - 電源コードの長さ 約0.4m 約1.1m
 - 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-2510KXD	RAC-2510KXD
電圧			単相100V	
冷凍	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
装	冷媒種類		フロン22	
	封入量 (g)		1100	8
	過負荷保護装置		自動復帰形	
置	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
	パイプ径 太径		φ9.52	
	配管セット		P-24VK2, P-28VK2	
送風装置	ファンモータ出力 (W)		20	20
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)		480・640	1,440・1,500
電	運転電流 (A)	冷房	5.3	—
		暖房 ヒータ ON	—	—
		ヒータ OFF	8.6	—
	消費電力 (W)	冷房	525 (80 ~ 760)	—
気		暖房 ヒータ ON	—	—
		ヒータ OFF	850 (75 ~ 1205)	—
	力率 (%)	冷房	99	—
		暖房 ヒータ ON	—	—
特		ヒータ OFF	99	—
	始動電流 (A)	冷房	5.3	—
		暖房	8.6	—
	接続ケーブルの本数		4	—
性	電源プラグ容量 (V-A)		125V-20A	—
	形状		㊦	—
冷房特性	冷房能力 (kW)		2.5 (0.9~3.0)	—
	除湿能力 (l/h)		1.4	—
	冷房のめやす		7~10畳 (1.1~1.7m²)	—
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—	—
		ヒータ OFF	4.0 (0.9~5.5)	—
	電気ヒーター (W)	低温	4.0	—
	暖房のめやす		9~11畳 (1.5~1.8m²)	—
機能	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2C1	—
	表示ランプ		フィルター/除湿/運転/パワフル/タイマー	—
	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
キャビネット色			ホワイト	ベージュ
外形寸法 (mm)	高さ		285	570
	幅		798	710+95
	奥行		183+10	280+51
製品質量 (kg)			9	32
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		38・39	41・42
	弱風		34・35	—
	微風		28・30	—
	静		23・23	37・37
ドレン接続口 (外径φmm)			16	—
付属品			壁掛据付部品一式・空清フィルター	—
電源コード長さ (m)			左/右	0.4/1.1

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

備考		投影法	尺度
			NTS
入庫 98.10.21	製図 ナカオ	98-09-28	名称 RAS-2510KXD:RAC-2510KXD
審査 ナカオ	98-09-28	承認 フジ	98-09-30
構造：寸法図		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
		板木図番 3YAA76905	

