








A
B
C
D
E
F

3YAA76157


室内機




室外機




ワイヤレスリモコン



Pから見る(下引配管位置)




※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを入換えてください。



注記

- 1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
- 2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 3. 配管は長さ12m以内です。
- 4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
- 5. プラグの形状 ㊦
- 6. 電源コードの長さ 約400mm 約1100mm
- 7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機	
					RAS-2810JX2		RAC-2810JX2	
電 源			(50/60Hz)		単相200V			
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)				-		800	
	熱交換器フィン形状				スリット		スリット+コルゲート	
	冷媒制御装置				-		電動膨張弁	
	冷媒切換装置				-		四方弁	
	冷媒	種類	フロン22					
		封入量 (g)	1335 (エアパージ分20g含む)					
配 管	過負荷保護装置		自動復帰形					
	配管	配管接続方式	フレア					
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	φ6.35				
		太 径	φ9.52					
配管セ ッ ト		P-24VK2, P-28VK2						
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)				20		20	
	ファン (冷房・暖房)	種類			貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強 風	600・720		1,440・1,440		
			弱 風	420・580		-		
			微 風	360・460		-		
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	3.6					
			-					
		暖 房	ヒータ ON	-				
	ヒータ OFF		5.5					
	消費電力 (W)	冷 房	710 (105~ 900)					
		暖 房	ヒータ ON	-				
			ヒータ OFF	1085 (90~ 1950)				
	力 率 (%)	冷 房	99					
		暖 房	ヒータ ON	-				
			ヒータ OFF	99				
性	始 動 電 流 (A)	冷 房	3.6					
		暖 房	5.5					
	接続ケーブルの本数		4					
	電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	250V-15A					
形 状		㊦		-				
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		2.8 (0.9~3.2)					
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.6					
	冷 房 の め や す		8~12畳 (13~19m²)					
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	-					
		ヒータOFF	4.5 (0.9~6.6)					
		低 温	4.8					
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		-					
機 能	暖 房 の め や す		10~12畳 (16~20m²)					
	据 付 方 式		背面引掛		-			
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1X1					
	表 示 ラ ン プ		除湿/運転・パワフル/タイマー					
風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風						
キャビネット色					ホワイト		ライトベージュ	
外形寸法 (mm)		高 さ			285		625	
		幅			788		685+11	
		奥 行			183+10		254+55	
製 品 質 量 (kg)				8.5		32		
騒音 (dB) (冷房・暖房)		強 風			39・40		42・45	
		弱 風			34・35		-	
		微 風			28・30		-	
ドレン接続口 (外径φmm)			16					
付 属 品			壁掛据付部品一式・空清フィルター					
電源コード長さ (m)		左/右			0.4/1.1		-	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

備考			投影法	尺度
			NTS	NTS
入庫 98.5.8	製図 オオタ	98.04.23	名称	
審査 オオタ	98.04.23	RAS-2810JX2:RAC-2810JX2		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan
承認 タカハシ	98.04.23	構造:寸法図		榎木図番 3YAA76157

