



3YAA76899


室内機




室外機




ワイヤレスリモコン




Pから見る (下引配管位置)




据付板 天井面 (回縁)



- 注記
- 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
 - 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
 - 配管は長さ12m以内です。
 - 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
 - プラグの形状 ㊦
 - 電源コードの長さ 約0.4m 約1.1m
 - 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
- 室内機から電源を取る場合
 - 室外機から電源を取る場合



仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-2810KXD	RAC-2810KXD
冷 凍		圧縮機出力 (W)	—	800
装 置		熱交換器フィン形状	スリット	コルゲート
配 管		冷媒制御装置	—	電動膨張弁
送 風		冷媒切換装置	—	四方弁
風 装 置		冷媒種類	フロン22	—
電 気		封入量 (g)	1100	8
特 性		過負荷保護装置	自動復帰形	—
性		配管接続方式	フレア	—
冷房特性		パイプ径 細径 (外径φmm)	φ6.35	—
暖房特性		パイプ径 太径 (外径φmm)	φ9.52	—
機 能		配管セット	P-24VK2, P-28VK2	—
据 付		ファンモーター出力 (W)	20	20
主 操		ファン種類	貫流ファン	プロペラファン
作		風量 (m³/h)	500・660	1,500・1,500
ス		風速 (m³/h)	430・580	—
イ		微風	380・520	—
ン		運転冷房	6.3	—
プ		暖房ヒータ ON	—	—
ラ		ヒータ OFF	10.0	—
グ		消費電力 (W)	625 (80 ~ 935)	—
形		暖房ヒータ ON	—	—
状		ヒータ OFF	990 (75 ~ 1475)	—
容		力率 (%)	99	—
量		暖房ヒータ ON	—	—
(V-A)		ヒータ OFF	99	—
125V-20A		始動電流 (A)	6.3	—
—		冷房	10.0	—
—		暖房	—	—
—		接続ケーブルの本数	4	—
—		電源プラグ容量 (V-A)	125V-20A	—
—		形状	㊦	—
—		冷房能力 (kW)	2.8 (0.9~3.2)	—
—		除湿能力 (l/h)	1.6	—
—		冷房のめやす	8~12畳 (13~19m²)	—
—		暖房能力 (kW)	—	—
—		ヒータ ON	—	—
—		ヒータ OFF	4.5 (0.9~6.3)	—
—		低温	4.6	—
—		電気ヒーター (W)	—	—
—		暖房のめやす	10~12畳 (16~20m²)	—
—		据付方式	背面引掛	—
—		主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2C1	—
—		表示ランプ	フィルター/除湿/運転/パワフル/タイマー	—
—		風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
—		キャビネット色	ホワイト	ベージュ
—		外形寸法 (mm)	高さ 285	570
—		幅 798	710+95	—
—		奥行 183+10	280+51	—
—		製品質量 (kg)	9	32
—		騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風 39・40	42・42
—		弱風 34・35	—	—
—		微風 28・30	—	—
—		静 23・23	37・37	—
—		ドレン接続口 (外径φmm)	16	—
—		付属品	壁掛据付部品一式・空清フィルター	—
—		電源コード長さ (m)	左/右 0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

備考	投影法	尺度	NTS
入庫 98.10.21	製図 ナカオ	98.09.28	名称 RAS-2810KXD:RAC-2810KXD
審査 ナカオ	98.09.28	構造:寸法図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan
承認 フジ	98.09.30	柵木図番 3YAA76899	

