

3YAAA1095

室内機

約300

約360

室内機外形線

約330

背面から見る
(配管引出寸法)

約300

約360

室内機外形線

約330

背面から見る
(配管引出寸法)

室外機

約340

約320

ドレン穴

約340

約320

ドレン穴

室内機サービススペース

ワイヤレスリモコン

Pから見る (下引配管位置)

据付板

天井面 (回縁)

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ12m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. プラグの形状㊶

6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室外機から電源を取る場合

室内機

室外機

電源 単相100V

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製造

ナカオ

2001.05.24

NTS

RAS-2810MXP:RAC-2810MXP

構造:寸法図

審査

ヤスナガ

2001.05.24

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAAA1095

2001-05-30

承認

ヤスナガ

2001.05.24

仕様表

項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	RAS-2810MXP	RAC-2810MXP
電圧	単相100V		
冷凍能力	圧縮機出力 (W)	—	800
熱交換器	フィン形状	スリット	コルゲート
冷媒制御装置	—	—	電動膨張弁
冷媒切換装置	—	—	四方弁
冷媒種類	種類	フロン	R410A
封入量 (g)	—	1350	8
過負荷保護装置	—	自動復帰形	—
配管接続方式	—	フレア	—
パイプ径	細径	φ6.35	—
外径 (mm)	太径	φ9.52	—
配管セット	—	P-24VR, P-28VR	—
ファンモータ出力 (W)	—	20	20
ファン種類	—	貫流ファン	プロペラファン
風量 (m³/h)	強風	640・710	1,710・1,650
弱風	—	520・590	—
微風	—	470・530	—
運転冷房電流 (A)	—	5.2	—
暖房ヒータ ON	—	—	—
ヒータ OFF	—	7.5	—
消費電力 (W)	冷房	510 (80 ~ 940)	—
暖房ヒータ ON	—	—	—
ヒータ OFF	—	740 (75 ~ 1955)	—
効率 (%)	冷房	99	—
暖房ヒータ ON	—	—	—
ヒータ OFF	—	99	—
始動電流 (A)	冷房	5.2	—
暖房	—	7.5	—
接続ケーブルの本数	—	4	—
電源プラグ容量 (V-A)	—	125V-20A	—
形状	—	㊶	—
冷房能力 (kW)	—	2.8 (0.9~3.7)	—
除湿能力 (l/h)	—	1.6	—
冷房のめやす	—	8~12畳 (13~19m²)	—
暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—	—
ヒータ OFF	—	4.0 (0.9~7.6)	—
電気ヒーター (W)	低温	5.5	—
暖房のめやす	—	9~11畳 (15~18m²)	—
据付方式	—	背面引掛	—
主操作スイッチ	—	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2J1	—
表示ランプ	—	運転・タイマー・カビ見張	—
風速切換	—	自動、強風、弱風、微風、静	—
キャビネット色 (近似マンセルNO.)	—	パールホワイト (5Y9/0.5)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高さ	298	600
幅	—	815	792+95
奥行	—	213+15	299+46
製品質量 (kg)	—	9	40
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	42・44	44・45
弱風	—	34・35	—
微風	—	28・30	—
静	—	23・23	37・37
ドレン接続口 (外径φmm)	—	16	—
付属品	—	壁掛据付部品一式・空清フィルター	—
電源コード長さ (m)	左/右	0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

