






3YAA77476


室内機





室 外 機



ワイヤレスリモコン




Pから見る（下引配管位置）





注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. フラグの形状 
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。 室内機 室外機



		備考		投影法  尺度 NTS	
入庫 99.3.9 	製図	オオタ	99.02.17	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YAA77476
	審査	オオタ	99.02.17	RAS-4010KE2: RAC-4010KE2	
	承認	フジ	99.02.17	構造：寸法図	

仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機		
					RAS-4010KE2		RAC-4010KE2		
電 源 (50/60Hz)			単相200V						
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—		800				
	熱交換器フィン形状		スリット		コルゲート				
	冷媒制御装置		—		電動膨張弁				
	冷媒切換装置		—		四方弁				
	冷媒	種 類	フロン22						
		封入量 (g)	1330						
	過負荷保護装置		自動復帰形						
	配管	配管接続方式	フレア						
パイプ径 (外径φmm)		細 径	6.35						
		太 径	12.7						
配管セット		P-45VK2, P-410VK2							
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		20		20				
	ファン	種 類	貫流ファン		プロペラファン				
		風 量 (m³/h)	強 風	550		1970			
			弱 風	430		—			
			微 風	360		—			
電 気 特 性	運転電流 (A)		6.3						
	消費電力 (W)		1250 (90~1700)						
	力 率 (%)		99						
	始動電流 (A)		6.3						
	接続ケーブルの本数		4						
	電源プラグ	容量 (V-A)	250V-15A						
形 状		㊦		—					
冷 房 特 性	冷房能力 (kW)		4.0 (0.9~4.5)						
	除湿能力 (ℓ/h)		2.1						
	冷房のめやす		11~17畳 (18~28m²)						
機 能	据付方式		背面引掛		—				
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス), RAR-2C6						
	表示ラインブ		フィルター/除湿/運転/パワフル/タイマー						
	風速切換		自動・強風・弱風・微風・静						
キャビネット (色, マンセルNo)			ホワイト		ベージュ				
外形寸法 (mm)		高 さ	285		570				
		幅	798		710+95				
		奥 行	183+10		280+51				
製 品 質 量 (kg)			9.0		3.2				
騒 音 (dB)		強 風	43		48				
		弱 風	40		—				
		微 風	36		—				
		静	30		35				
ドレン接続口 (外径φmm)			16						
付 属 品			据付部品一式、空清フィルター						
電源コード長さ (m) 左/右			0.4/1.1		—				

●本仕様は予告なく変更することがあります。

