

3YAAA3218

室内機

据付板

IS

6.5

6.0

5

4.7

240

243

840

288

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

上面吸込口

フロントパネル

上面グリル

1.1

6.0

5

4.7

室内機サービススペース

ワイヤレスリモコン

197

61

22

背面図

170

500

170

70

70

約55

約420

約70

ドレンホース

ツユトイ

※換引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを挿入してください。

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

据付板

天井面(回縁)

4.7

20.2

6.0

12.8

22.8

6.0

28.2

据付板

天井面(回縁)

170

50

5.0以上

(ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)

21.7

410

500

70

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

埋込ボルト用穴(左右)10.5x20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

3.6

41.6

4.5

27.5

191.2

27.3

236.5

5.5

6.0

7.0

6.5

840

710

65

55

配管引出し穴中心線

細径配管

太径配管

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-4010RX2	RAC-4010RX2
電圧			単相200V	
冷凍装置	圧縮機出力(W)		—	1000
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン R410A	
送風装置	封入量(g)		1450	8
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	パイプ径細径(外径φmm)		φ6.35	
配管	太径		φ9.52	
	配管セット		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力(W)		25	40
ファン	種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量(m³/h)		740・820	2,410・2,190
	強風		570・650	—
	弱風		480・570	—
電気特性	運転電流(A)	冷房	4.6	
		暖房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	6.6
	消費電力(W)	冷房	920(90～1470)	
		暖房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	1315(90～2400)
	力率(%)	冷房	99	
		暖房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	99
	始動電流(A)	冷房	4.6	
	暖房	6.6		
接続ケーブルの本数			4	
	電源プラグ容量(V-A)		250V-15A	
	形状		㊦	
冷房特性	冷房能力(kW)		4.0(0.9～5.0)	
	除湿能力(l/h)		2.1	
	冷房のめやす		11～17畳(18～28m²)	
暖房特性	暖房能力(kW)	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	6.0(0.9～8.7)	
	電気ヒーター(W)	低温	6.3	
機能	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-2U1	
	表示ランプ		運転モニター・タイマー・カビ見張・マイナスイオン・オートクリーン	
色調(近似マンセルN.O.)			パールホワイト(N9)	Tページ(5Y7/2)
			シャインベージュ(10YR7/2)	—
			—	—
外形寸法(mm)	高さ		298	600
	幅		840	792+85
	奥行		240+3	299+46
製品質量(kg)			11	42
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風		45・46	49・50
	弱風		40・41	—
	微風		37・38	—
	静		23・23	—
ドレン接続口(外径φmm)			16	
付属品			壁掛据付部品一式・空清フィルター	
電源コード長さ(m)		左/右	0.4/1.1	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

タカク

2002・09・24

NTS

RAS-4010RX2:RAC-4010RX2

構造:寸法図

審査

オオタ

2002・09・24

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

桧木図番

再入庫

2002-10

01

承認

オオタ

2002・09・24

3YAAA3218

0

4

5

6







7

100

[2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]

3YAAA3219

室 外 機



【注記】

1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図	タカウ	2002.08.22	 1:10	RAS-4010RX2:RAC-4010RX2 構造:寸法図
審査	オオタ	2002.08.22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	桁木図番 再入庫
				3.YAAA3219 
承認	オオタ	2002.08.22		

