

3YAAA3404

室内機

据付板

IS

6.5

6.0

5

4.7

240

243

840

298

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

上面吸込口

フロントパネル

上面グリル

1.1

6.0

5

4.7

170

70

500

70

170

約55

約420

約70

ドレンホース

ツユトイ

※換引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

背面図

4.7

20.2

6.0

12.8

22.8

6.0

28.2

据付板

天井面(回縁)

5.0以上

(ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)

21.7

41.0

500

70

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

埋込ボルト用穴(左右)10.5x20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

3.6

41.6

4.5

6.5

5.5

6.00

7.10

8.40

2.75

191.2

27.3

236.5

5.5

6.5

ワイヤレスリモコン

1.97

6.1

2.2

室内機サービススペース

50

50

1.46

(フロントパネル全開時)

1.35

(吹出口全開時)

注記

1.室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が146mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2.配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3.配管は長さ20m以内です。
4.室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5.プラグの形状㊦
6.電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

7.接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機端子台

端子台

赤

茶

白

黒

接続ケーブル

室外機端子台

赤

茶

白

黒

室内機から電源を取る場合

室外機から電源を取る場合

電源 単相200V

仕様表

項目		形式	室内機	室外機	
電源		(50/60Hz)	RAS-401RX2V5	RAC-401RX2V5	
電			単相200V		
冷凍装置	圧縮機出力	(W)	—	1000	
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート	
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁	
	冷媒切換装置		—	四方弁	
	冷媒種類		フロン R410A		
	封入量	(g)	1450	8	
	過負荷保護装置		自動復帰形		
	配管	配管接続方式	フレア		
	パイプ径	細径	φ6.35		
	(外径φmm)	太径	φ9.52		
配管セット		P-24VR, P-28VR			
送風装置	ファンモータ出力	(W)	25	40	
	種類		貫流ファン	プロペラファン	
	風量	強風	740・820	2,410・2,190	
	(冷房・暖房)	弱風	570・650	—	
電気特性	運転電流	冷房	4.6		
	(A)	暖房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	6.6	
	消費電力	冷房	920(90～1470)		
	(W)	暖房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	1315(90～2400)	
	力率	冷房	99		
	(%)	暖房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	99	
	始動電流	冷房	4.6		
(A)	暖房	6.6			
接続ケーブルの本数		4			
	電源プラグ容量(V-A)	250V-15A			
冷房特性	冷房能力	(kW)	4.0(0.9～5.0)		
	除湿能力	(ℓ/h)	2.1		
	冷房のめやす		11～17畳(18～28㎡)		
	暖房特性	暖房能力	ヒータON	—	
機性能	(kW)	ヒータOFF	6.0(0.9～8.7)		
	電気ヒーター	(W)	低温	6.3	
	暖房のめやす		13～17畳(22～27㎡)		
	据付方式		背面引掛		
主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-2U1			
	表示ランプ	運転モニター・タイマー・カビ見張・マイナスイオン・オートクリーン			
風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静			
色調(近似マンセルN.O.)			パールホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)	
外形寸法(mm)	高さ		298	600	
	幅		840	792+85	
	奥行		240+3	299+46	
製品質量(kg)			11	42	
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風		45・46	49・50	
	弱風		40・41	—	
	微風		37・38	—	
	静		23・23	—	
ドレン接続口	(外径φmm)		16		
付属品			壁掛据付部品一式・空清フィルター		
電源コード長さ(m)	左/右		0.4/1.1	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

テヅカ

2002・09・23

NTS

RAS-401RX2V5;RAC-401RX2V5

構造:寸法図

審査

オオタ

2002・09・23

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

オオタ

2002・09・23

Tokyo Japan

3YAAA3404

2002-1001

GAD

100

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

