




室 外 機



据付板 天井面（回縁）



約 0.4 m 約 1.1 m

室内機から電源を取る場合

室内機

端子台

A B C D

黒 白 赤 緑

接続ケーブル

赤 白 黒 緑

室外機

端子台

D C B A

室内機

端子台

C D

赤

接続ケーブル

赤 茶 白 黒


室外機

端子台

D C B A

赤

室外機から電源を取る場合

	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 	製図 ムラヤマ 99.02.10	審査 ムラヤマ 99.02.10	承認 オソド 99.02.10	名称 RAS-5010KX2: RAC-5010KX2 構造: 寸法図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 3YAA77145

仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機	
				RAS-5010KX2	RAC-5010KX2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V		
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—	800	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット	コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置			—	電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置			—	四方弁	
	冷 媒	種 類		フロン22		
	封 入 量 (g)			1330	g	
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形		
	配 管	配 管 接 続 方 式			フレア	
(外径φmm)		パイプ径	細 径	φ6.35		
		太 径	φ12.7			
		配 管 セ ッ ト			P-45VK2, P-410VK2	
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			20	20	
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強 風	580	680	1,820・2,140
			弱 風	430	580	—
			微 風	380	520	—
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	8.8			
		暖 房	ヒ ー タ O N	—		
			ヒ ー タ O F F	10.6		
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1735 (100~2035)			
		暖 房	ヒ ー タ O N	—		
			ヒ ー タ O F F	2100 (90~2260)		
	力 率 (%)	冷 房	99			
		暖 房	ヒ ー タ O N	—		
			ヒ ー タ O F F	99		
	始 動 電 流 (A)	冷 房	8.8			
暖 房		10.6				
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4			
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	250V-15A				
	形 状	ㇼ		—		
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)			5.0 (0.9~5.2)		
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			2.8		
	冷 房 の め や す			14~21畳 (23~34m²)		
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒ ー タ O N	—			
		ヒ ー タ O F F	6.7 (0.9~8.1)			
		低 温	5.9			
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—		
機 能	暖 房 の め や す			15~18畳 (24~30m²)		
	据 付 方 式	背面引掛 —				
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2C4				
	表 示 ラ ン プ	フィルター/除湿/運転/パワフル/タイマー				
風 速 切 換				自動, 除風, 弱風, 微風, 静		
キャビネット色				ホワイト・ブラウン	ライトベージュ	
外 形 寸 法 (mm)		高 さ	285	570		
		幅	798	710+95		
		奥 行	183+10	280+51		
製 品 質 量 (kg)				9	33	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	45		45	48	49
	弱 風	40		38	—	
	微 風	35		35	—	
	静			30	30	37
ドレン接続口 (外径φmm)				16		
付 属 品				壁掛据付部品一式・空清フィルター		
電 源 コ ー ド 長 さ (m)				0.4/1.1	—	
左/右				—		

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

