

3YAAA3407

室内機

据付板

240

243

6.5

6.0

5

4.7

840

298

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

フロントパネル

上面グリル

1.46

1.35

50

50

室内機サービススペース

ワイヤレスリモコン

197

61

22

背面図

170

500

170

70

70

約55

約420

約70

ドレンホース

ツユトイ

※換引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

据付板

天井面(回縁)

4.7

20.2

6.0

12.8

22.8

6.0

28.2

据付板

天井面(回縁)

170

50

50以上

(ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)

21.7

41.0

500

70

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

埋込ボルト用穴(左右)10.5x20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

3.6

41.6

4.5

27.5

191.2

27.3

236.5

5.5

6.0

7.0

6.5

7.0

6.5

840

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-501RX2V5	RAC-501RX2V5
電圧			単相200V	
冷凍装置	圧縮機出力(W)		—	1000
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン R410A	
送風装置	封入量(g)		1450	8
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	パイプ径細径(外径φmm)		φ6.35	
送風装置	パイプ径太径		φ9.52	
	配管セット		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力(W)		25	40
送風装置	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量強風(m³/h)		750・870	2,410・2,190
	風量弱風		590・710	—
電気特性	風量微風		510・620	—
	運転電流(A)	冷房	7.9	—
	暖房	ヒータ ON	—	—
電気特性	暖房	ヒータ OFF	8.0	—
	消費電力(W)	冷房	1555(90～1920)	—
	暖房	ヒータ ON	—	—
電気特性	暖房	ヒータ OFF	1585(90～2500)	—
	力率(%)	冷房	99	—
	暖房	ヒータ ON	—	—
電気特性	暖房	ヒータ OFF	99	—
	始動電流(A)	冷房	7.9	—
	暖房	8.0	—	—
電気特性	接続ケーブルの本数		4	—
	電源プラグ容量(V-A)		250V-15A	—
	電源プラグ形状		㊦	—
冷房特性	冷房能力(kW)		5.0(0.9～5.5)	—
	除湿能力(l/h)		2.8	—
	冷房のめやす		14～21畳(23～34m²)	—
暖房特性	暖房能力(kW)	ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF		6.7(0.9～9.2)	—
	電気ヒーター(W)	低温	6.7	—
機能	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-2U1	—
	表示ランプ		運転モニター・タイマー・カビ見張・マイナスイオン・オートクリーン	—
機能	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
	色調(近似マンセルN0.)		パールホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)
	外形寸法(mm)	高さ	298	600
製品質量(kg)	幅	840	792+85	
	奥行	240+3	299+46	
	騒音(dB)(冷房・暖房)	強風	46・46	50・50
製品質量(kg)	弱風	40・41	—	
	微風	37・38	—	
	静	23・23	—	
製品質量(kg)	ドレン接続口(外径φmm)		16	—
	付属品		壁掛据付部品一式・空清フィルター	—
	電源コード長さ(m)	左/右	0.4/1.1	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

テヅカ

2002・09・23

NTS

RAS-501RX2V5:RAC-501RX2V5

構造:寸法図

審査

オオタ

2002・09・23

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAAA3407

再入庫

2002-10-01

承認

オオタ

2002・09・23

0

4







5

100

[2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]

3YAAAVA3408

室 外 機



註記

1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	テヅカ	2002.09.23		1:10
審査	オオタ	2002.09.23	RAS-501RX2V5: RAC-501RX2V5 構造:寸法図	
承認	オオタ	2002.09.23	株式会社日立製作所 Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
		板木図番 3.YAAA3408		再入庫 入庫 2002-10 01

