


室外機



| 項 目                 |                     | 形 式                     |                               | 室 内 機                           |             | 室 外 機       |  |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--|
|                     |                     |                         |                               | RAS-6320MX2                     |             | RAC-6320MX2 |  |
| 電 源 (50/60Hz)       |                     |                         |                               | 単相200V                          |             |             |  |
| 冷 凍 装 置             | 圧 縮 機 出 力 (W)       |                         | —                             |                                 | 1000        |             |  |
|                     | 熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状   |                         | スリット                          |                                 | コルゲート       |             |  |
|                     | 冷 媒 制 御 装 置         |                         | —                             |                                 | 電動膨張弁       |             |  |
|                     | 冷 媒 切 換 装 置         |                         | —                             |                                 | 四方弁         |             |  |
|                     | 冷 媒                 | 種 類                     | R410A                         |                                 |             |             |  |
|                     | 封 入 量 (g)           | 1,450                   |                               |                                 |             |             |  |
|                     | 過 負 荷 保 護 装 置       |                         | 自動復帰形                         |                                 |             |             |  |
| 配 管                 | 配 管                 | 配 管 接 続 方 式             | フレア                           |                                 |             |             |  |
|                     |                     | パイプ径                    | 6.35                          |                                 |             |             |  |
|                     |                     | (外径φmm) 太 径             | 12.7                          |                                 |             |             |  |
|                     | 配 管 セ ッ ト           |                         | P-45VR                        |                                 |             |             |  |
| 送 風 装 置             | フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W) |                         | 20                            |                                 | 20          |             |  |
|                     | フ ァ ン<br>(冷房・暖房)    | 種 類                     | 貫流ファン                         |                                 | プロペラファン     |             |  |
|                     |                     | 風 量 (m <sup>3</sup> /h) | 強 風                           | 810・960                         | 2,160・2,340 |             |  |
|                     |                     | 弱 風                     | 760・880                       | —                               |             |             |  |
| 電 気 特 性             | 運 転 電 流 (A)         | 冷 房                     | 10.1                          |                                 |             |             |  |
|                     |                     | 暖 房                     | ヒータ ON                        | —                               |             |             |  |
|                     |                     |                         | ヒータ OFF                       | 9.2                             |             |             |  |
|                     | 消 費 電 力 (W)         | 冷 房                     | 2,005 (90~2,100)              |                                 |             |             |  |
|                     |                     | 暖 房                     | ヒータ ON                        | —                               |             |             |  |
|                     |                     |                         | ヒータ OFF                       | 1,815 (90~2,700)                |             |             |  |
|                     | 力 率 (%)             | 冷 房                     | 99                            |                                 |             |             |  |
|                     |                     | 暖 房                     | ヒータ ON                        | —                               |             |             |  |
|                     |                     |                         | ヒータ OFF                       | 99                              |             |             |  |
|                     | 始 動 電 流 (A)         | 冷 房                     | 10.1                          |                                 |             |             |  |
| 暖 房                 |                     | 9.2                     |                               |                                 |             |             |  |
| 接 続 ケ ー ブ ル の 本 数   |                     | 4                       |                               |                                 |             |             |  |
| 電 源 プ ラ グ           | 容 量 (V-A)           | 200V-15A                |                               |                                 |             |             |  |
|                     | 形 状                 | ㊤                       |                               | —                               |             |             |  |
| 冷 房 特 性             | 冷 房 能 力 (kW)        |                         | 6.3 (0.9~6.5)                 |                                 |             |             |  |
|                     | 除 湿 能 力 (ℓ/h)       |                         | 3.7                           |                                 |             |             |  |
|                     | 冷 房 の め や す         |                         | 17~26畳 (29~43m <sup>2</sup> ) |                                 |             |             |  |
| 暖 房 特 性             | 暖 房 能 力 (kW)        | ヒータ ON                  | —                             |                                 |             |             |  |
|                     |                     | ヒータ OFF                 | 7.5 (0.9~9.8)                 |                                 |             |             |  |
|                     |                     | 低 温                     | 7.1                           |                                 |             |             |  |
|                     | 電 気 ヒ ー タ ー (W)     |                         | —                             |                                 |             |             |  |
| 機 能                 | 暖 房 の め や す         |                         | 17~21畳 (27~34m <sup>2</sup> ) |                                 |             |             |  |
|                     | 据 付 方 式             | 背面引掛                    |                               | —                               |             |             |  |
|                     | 主 操 作 ス イ ッ チ       | プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2M1 |                               |                                 |             |             |  |
| 風 速 切 換             | 表 示 ラ ン プ           |                         | 運転モニター/タイマー/パワフル              |                                 |             |             |  |
|                     |                     |                         | 自動, 強風, 弱風, 微風, 静             |                                 |             |             |  |
| キャビネット色 (近似マンセルNO.) |                     |                         |                               | パールホワイト (5Y9/0.5) Tベージュ (5Y7/2) |             |             |  |
| 外 形 寸 法 (mm)        | 高 さ                 | 298                     |                               | 600                             |             |             |  |
|                     |                     | 幅                       |                               | 990                             |             |             |  |
|                     |                     | 奥 行                     |                               | 221+15                          |             |             |  |
| 製 品 質 量 (kg)        | 299+46              |                         | 42                            |                                 |             |             |  |
|                     |                     |                         |                               |                                 |             |             |  |
| 騒 音 (dB)<br>(冷房・暖房) | 強 風                 | 47・47                   |                               | 53・53                           |             |             |  |
|                     | 弱 風                 | 44・44                   |                               | —                               |             |             |  |
|                     | 微 風                 | 41・41                   |                               | —                               |             |             |  |
|                     | 静                   | 23・23                   |                               | —                               |             |             |  |
| ド レ ン 接 続 口 (外径φmm) |                     |                         |                               | 16                              |             |             |  |
| 付 属 品               |                     |                         |                               | 壁掛据付部品一式, 空清フィルター               |             |             |  |
| 電 源 コ ー ド 長 さ (m)   |                     | 左 / 右                   |                               | 0.4 / 1.3                       |             |             |  |
|                     |                     |                         |                               | —                               |             |             |  |

●本仕様は予告なく変更することがあります.

|     |       |            |                                                                                       |     |                                |                     |
|-----|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|---------------------|
| 署 名 | 年 月 日 | 投影法        | 尺度                                                                                    | 名称  |                                |                     |
| 製図  | フジバヤシ | 2000・12・15 |  | NTS | RAS-6320MX2:RAC-6320MX2 構造：寸法図 |                     |
| 審査  |       | ・ ・        | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan                                               |     | 柵木図番                           | 再入庫                 |
|     | オソト   | 2000・12・16 |                                                                                       |     |                                |                     |
| 承認  | オソト   | 2000・12・16 |                                                                                       |     | 3.YAAA0523                     | 入庫<br>2001-01<br>24 |



|                                         |            |      |     |                                 |
|-----------------------------------------|------------|------|-----|---------------------------------|
| 署名                                      | 年月日        | 投影法  | 尺度  | 名称                              |
| 製図                                      | 2000・12・15 | 第一角法 | NTS | RAS-6320MX2:RAC-6320MX2 回路図:配線図 |
| 審査                                      | 2000・12・18 |      |     |                                 |
| 承認                                      | 2000・12・18 |      |     |                                 |
| Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan |            | 栃木図番 | 再入庫 | 入庫<br>2001-01<br>24             |
| 3YDAA0524                               |            |      |     |                                 |