

6987Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛AJEEシリーズ 仕様表

RAS-AJ25NEE/RAC-AJ25NEE

| ユ ニ ッ ト                    |                |                    |                   | 室内ユニット                  | 室外ユニット      |
|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| タ イ プ                      |                |                    |                   | 壁掛型セパレート                |             |
| 型 式                        |                |                    |                   | RAS-AJ25NEE             | RAC-AJ25NEE |
| 電 源 (50/60Hz)              |                |                    |                   | 単相100V                  |             |
| 冷房                         | 定 格            | 能力                 | kW                | 2.5 (0.3 ~ 3.1)         |             |
|                            |                | 消費電力               | W                 | 710 (205 ~ 1,120)       |             |
|                            |                | 運転電流               | A                 | 8.3                     |             |
|                            |                | 力率                 | %                 | 86                      |             |
| 暖房                         | 定 格            | 能力                 | kW                | 2.8 (0.2 ~ 4.1)         |             |
|                            |                | 消費電力               | W                 | 630 (165 ~ 1,265)       |             |
|                            |                | 運転電流               | A                 | 7.2 (最大 15.0)           |             |
|                            |                | 力率                 | %                 | 87                      |             |
|                            | 低 温            | 能力                 | kW                | 3.0                     |             |
|                            |                | 消費電力               | W                 | 1,120                   |             |
|                            |                | 始動電流               |                   | A                       | 8.3         |
| 通年エネルギー消費効率                |                | JISC9612:2013 (区分) |                   | 5.8 (I)                 |             |
| 冷凍装置                       | 圧縮機出力          |                    | W                 | —                       | 650         |
|                            | 熱交換器フィン形状      |                    |                   | 細幅スリット                  | コルゲート       |
|                            | 冷 媒            | 種 類                | フロン R32           |                         |             |
|                            |                | 封入量                | g                 | 680                     |             |
| ファン                        | 種 類            |                    |                   | 貫流ファン                   | プロペラファン     |
|                            | 風 量<br>(冷房・暖房) | 急 速                | m <sup>3</sup> /h | 690・770                 | 1,650・1,590 |
|                            |                | 強 風                | m <sup>3</sup> /h | 450・530                 | —           |
|                            |                | 弱 風                | m <sup>3</sup> /h | 370・430                 | —           |
|                            |                | 微 風                | m <sup>3</sup> /h | 310・350                 | —           |
|                            |                | 静                  | m <sup>3</sup> /h | 260・260                 | —           |
| 音響パワーレベル<br>運転音<br>(冷房・暖房) | 急 速            | dB                 | 62・62             | 59・59                   |             |
|                            | 強 風            | dB                 | 51・52             | —                       |             |
|                            | 弱 風            | dB                 | 47・48             | —                       |             |
|                            | 微 風            | dB                 | 44・45             | —                       |             |
|                            | 静              | dB                 | 41・40             | —                       |             |
| 操作スイッチ 形名                  |                |                    | ワイヤレスリモコン RAR-8P2 |                         |             |
| 電源プラグ                      | 容 量            |                    | 125V-15A          |                         |             |
|                            | 形 状            |                    | ㊦                 | —                       |             |
| 電源コード長さ (左/右)              |                | m                  | 1.0/1.7           | —                       |             |
| 室内外接続<br>ケーブル              | 芯線径 (φ)        | mm                 | 2.0               |                         |             |
|                            | 芯 数            | 芯                  | 3                 |                         |             |
| 冷媒配管                       | 接続方式           |                    | フレア               |                         |             |
|                            | 液側 (φ)         | mm                 | 6.35              |                         |             |
|                            | ガス側 (φ)        | mm                 | 9.52              |                         |             |
|                            | 最大配管長          | m                  | 30                |                         |             |
|                            | 最大高低差          | m                  | 15                |                         |             |
|                            | 冷媒追加充填量        | g                  | 20m超分 15g/m       |                         |             |
| ドレン接続口外径 (φ)               |                | mm                 | 16                |                         |             |
| 外装色 (近似マンセルNo.)            |                |                    | スターホワイト (N9.3)    | ナチュラルグレー (1.0Y8.5/0.5)  |             |
| 製品寸法 (高さ×幅×奥行)             |                | mm                 | 280×780×215       | 530×658(+60)×275(+54.5) |             |
| 荷造寸法 (幅×奥行×高さ)             |                | cm                 | 82×33×26          | 77×36×57                |             |
| 質量 (製品・荷造)                 |                | kg                 | 8.0・9.5           | 23.0・27.0               |             |

## 【重耐塩仕様】

| 項目             |      | 仕様                                                                         |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 外板             | 天フタ  | PCM鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装                                                         |
|                | 前板側板 |                                                                            |
| ベース            |      | 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装または溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装 |
| 熱交換器           |      | エポキシ樹脂塗料「ストロン8 (ブルー)」塗装                                                    |
| 基板 (パターン面・部品面) |      | 両面シリコンコート                                                                  |

※製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。






## ●据え付け上および維持管理上のご注意

重耐塩仕様は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据え付け計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。


- (1) 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
  - ・本体の設置は建物の風下にしてください。
  - ・やむを得ず海岸面に本体を設置する場合は、防風板を設けて直接潮風が当たらないようにしてください。
- (2) 外板に付着した海塩粒子が雨水によって充分洗浄されるように配慮してください。
- (3) 室外ユニットのベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
- (4) 海岸地帯への据え付け品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- (5) 据え付け、メンテナンス等で付いた傷は、必ず補修してください。
- (6) 機器の状態を定期的に点検してください。  
(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。)
- (7) 水はけの良い場所に設置してください。  
特に基礎部分の排水性を確保してください。

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。  
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。  
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。  
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。  
(5) 能力、消費電力の ( ) 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。  
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。  
(7) 室外ユニットの製品寸法中 ( ) 内の寸法について、幅方向はトットとサービスパネルカバーの突き出し寸法を、奥行方向は空気吐出口と外気温センサーカバーまたは固定足の突き出し寸法を示しています。




| SIGNATURE |         | DATE       | PROJECTION                                                                          | SCALE | TITLE                                              | CAD                                    |                                |
|-----------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| DWN.      | M.Oguri | 2023-03-09 |  | NTS   | 2023年度 AJEEシリーズ 仕様表                                |                                        |                                |
| CHKD.     | M.Awano | 2023-03-09 |                                                                                     |       | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc. | TOCHIGI DWG. No.<br><br>4YAA NN0024869 | REGD.<br>REGD.<br>2023<br>0309 |
|           |         |            |                                                                                     |       |                                                    |                                        |                                |
| APPD.     | M.Awano | 2023-03-09 |                                                                                     |       |                                                    |                                        |                                |




ただし、サービス性の観点から、できるだけ100mm以上を確保することをおすすめします。



※室内機の背面で配管接続する場合は90mm以上。




背面図



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。  
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、  
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ30m以内です。  
20mを超える場合は各機種種の仕様表を参照して、  
冷媒の追加充填を行って下さい。
4. 室内・室外機の配管落差は15m以内です。
5. プラグの形状：㊶
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線Fケーブルを使用します。



適用機種

RAS-AJ22N  
RAS-AJ25N  
RAS-AJ28N  
RAS-AJ36N  
RAS-AJ22NE  
RAS-AJ25NE  
RAS-AJ28NE  
RAS-AJ36NE  
RAS-AJ22NEE  
RAS-AJ25NEE  
RAS-AJ28NEE  
RAS-AJ36NEE





| SIGNATURE |         | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE             |  |
|-----------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DWN.      | M.Oguri | 2023-03-10 |  | NTS   | 2023年度 AJシリーズ 寸法図 |                                                                                       |
| CHKD.     | M.Awano | 2023-03-10 | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc.                                    |       | TOCHIGI DWG. No.  |  |
| APPD.     | M.Awano | 2023-03-10 |                                                                                       |       | 3YAA NN0024861    |                                                                                       |

7C0S700NN



日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ  
室外ユニット 寸法図

【重心寸法詳細】

| 機種                                                                                                                         | 寸 法 |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|                                                                                                                            | A   | B   | C   |
| RAC-AJ22NE<br>RAC-AJ22NEE                                                                                                  | 200 | 225 | 130 |
| RAC-AJ25N<br>RAC-AJ25NE<br>RAC-AJ25NEE<br>RAC-AJ28N<br>RAC-AJ28NE<br>RAC-AJ28NEE<br>RAC-AJ36N<br>RAC-AJ36NE<br>RAC-AJ36NEE | 220 | 210 | 135 |



適用機種  
RAC-AJ25N  
RAC-AJ28N  
RAC-AJ36N  
RAC-AJ22NE  
RAC-AJ25NE  
RAC-AJ28NE  
RAC-AJ36NE  
RAC-AJ22NEE  
RAC-AJ25NEE  
RAC-AJ28NEE  
RAC-AJ36NEE



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ↔ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

| SIGNATURE     | DATE       | PROJECTION | SCALE | TITLE             | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc. | TOCHIGI DWG. No.<br>3YAA NN0025032 | REGD.<br>2023<br>0310 |
|---------------|------------|------------|-------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| DWN. M.Oguri  | 2023-03-10 | ⊙          | NTS   | 2023年度 AJシリーズ 寸法図 |                                                    |                                    |                       |
| CHKD. M.Awano | 2023-03-10 |            |       |                   |                                                    |                                    |                       |
| APPD. M.Awano | 2023-03-10 |            |       |                   |                                                    |                                    |                       |

CAD

002

