

98/L200NN

日立ルームエアコン 壁掛AJEEシリーズ 仕様表

RAS-AJ28MEE/RAC-AJ28MEE

ユ ニ ッ ト				室内ユニット	室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート		
型 式				RAS-AJ28MEE	RAC-AJ28MEE	
電 源 (50/60Hz)				単相100V		
冷房	定 格	能力	kW	2.8 (0.3 ~ 3.3)		
		消費電力	W	790 (205 ~ 1,250)		
		運転電流	A	9.1		
		力率	%	87		
暖房	定 格	能力	kW	3.6 (0.2 ~ 4.6)		
		消費電力	W	880 (165 ~ 1,485)		
		運転電流	A	10.0 (最大 15.0)		
		力率	%	88		
	低 温	能力	kW	3.4		
		消費電力	W	1,340		
		始動電流		A	10.0	
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013	5.7			
		JISC9612:2005 (区分名)	5.8 (A)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—	750	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32		
封入量		g	680			
ファ ン	種 類		貫流ファン	プロペラファン		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	750・830	1,860・1,740	
		強 風	m³/h	480・550	—	
		弱 風	m³/h	410・470	—	
		微 風	m³/h	310・350	—	
		静	m³/h	260・260	—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	64・64	60・60		
	強 風	dB	54・54	—		
	弱 風	dB	49・50	—		
	微 風	dB	44・45	—		
	静	dB	41・40	—		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-8P2			
電源プラグ	容 量		125V-15A			
	形 状		㊦	—		
電源コード長さ (左/右)		m	1.0/1.7	—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0			
	芯 数	芯	3			
冷媒配管	接続方式		フレア			
	液側 (φ)	mm	6.35			
	ガス側 (φ)	mm	9.52			
	最大配管長	m	30			
	最大高低差	m	15			
	冷媒追加充填量	g	20m超分 15g/m			
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)	ナチュラルグレー (1.0Y8.5/0.5)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	280×780×215	530×658 (+60) ×275 (+54.5)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	82×33×26	77×36×57		
質量 (製品・荷造)		kg	8.0・9.5	23.0・27.0		

【重耐塩仕様】

項目		仕様
外板	天フタ	PCM鋼板にポリエステル樹脂粉末塗装
	前板側板	
ベース		溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉末塗装または溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉末塗装
熱交換器		エポキシ樹脂塗料「ストロン8 (ブルー)」塗装
基板 (パターン面・部品面)		両面シリコンコート

※製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

●据え付けおよび維持管理上のご注意

重耐塩仕様は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据え付け計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。






- (1) 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
・本体の設置は建物の風下にしてください。
・やむを得ず海岸面に本体を設置する場合は、防風板を設けて直接潮風が当たることを避けてください。
- (2) 外板に付着した海塩粒子が雨水によって充分洗浄されるように配慮してください。
- (3) 室外ユニットのベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
- (4) 海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- (5) 据え付け、メンテナンス等で付いた傷は、必ず補修してください。
- (6) 機器の状態を定期的に点検してください。
(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。)
- (7) 水はけの良い場所に設置してください。
特に基礎部分の排水性を確保してください。

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
 (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃: DB・19℃: WB, 室外 35℃: DB・24℃: WB) で運転した場合の数値です。
 (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB, 室外 7℃: DB・6℃: WB) で運転した場合の数値です。
 (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB, 室外 2℃: DB・1℃: WB) で運転した場合の数値です。
 (5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
 (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
 (7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーまたは固定足の突き出し寸法を示しています。




SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	Y.Tanaka	2022-04-26		NTS	2022年度 AJEEシリーズ 仕様表		
CHKD.	M.Awano	2022-04-26			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD. 2022 0426
						4YAA NN0021785	
APPD.	M.Awano	2022-04-26					

8771700NN


日立ルームエアコン 壁掛A Jシリーズ 室内ユニット寸法図




背面図



室内機サービススペース




ただし、サービス性の観点から、できるだけ100mm以上を確保することをおすすめします。



※室内機の背面で配管接続する場合は90mm以上。

注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ30m以内です。20mを超える場合は各機種の仕様表を参照して、冷媒の追加充填を行って下さい。
- 室内・室外機の配管落差は15m以内です。
- プラグの形状
2.2kW~3.6kW ①
4.0kW ②
5.6kW ③
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



適用機種

RAS-AJ22ME
RAS-AJ22MEE
RAS-AJ25ME
RAS-AJ25MEE
RAS-AJ28ME
RAS-AJ28MEE
RAS-AJ36ME
RAS-AJ36MEE
RAS-AJ40M2E
RAS-AJ40M2EE
RAS-AJ56M2E
RAS-AJ56M2EE

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0021778	REGD. 2022 0426
DWN.	Y.Tanaka	2022-04-26	⊙	NTS	2022年度 AJシリーズ 寸法図			
CHKD.	M.Awano	2022-04-26						
APPD.	M.Awano	2022-04-26						



CAD



REGD.
2022
0426






001

6771779

日立ルームエアコン 壁掛A Jシリーズ
室外ユニット 寸法図

【重心寸法詳細】

機種	寸 法		
	A	B	C
RAC-AJ22ME RAC-AJ22MEE	210	220	130
RAC-AJ25ME RAC-AJ25MEE RAC-AJ28ME RAC-AJ28MEE RAC-AJ36ME RAC-AJ36MEE	220	210	135



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

適用機種

RAC-AJ22ME
RAC-AJ22MEE
RAC-AJ25ME
RAC-AJ25MEE
RAC-AJ28ME
RAC-AJ28MEE
RAC-AJ36ME
RAC-AJ36MEE


SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. Y.Tanaka	2022-04-26		NTS	2022年度 AJシリーズ 寸法図	CAD
CHKD. M.Awano	2022-04-26	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2022 0426
APPD. M.Awano	2022-04-26			3YAA NN0021779	

0871700NN

日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機	室外機
RAS-AJ22ME	RAC-AJ22ME
RAS-AJ22MEE	RAC-AJ22MEE
RAS-AJ25ME	RAC-AJ25ME
RAS-AJ25MEE	RAC-AJ25MEE
RAS-AJ28ME	RAC-AJ28ME
RAS-AJ28MEE	RAC-AJ28MEE
RAS-AJ36ME	RAC-AJ36ME
RAS-AJ36MEE	RAC-AJ36MEE

回路図




電源回路

制御回路

室内機配線図

室外機配線図



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1HA接続コードを差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*3カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*4RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の〔ワイヤードリモコン〕CN20に別売の*5ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*6無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売のHEMSアダプターの端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
- *4 RACアダプター：PSC-6RAD
- *5 ワイヤードリモコン：SP-WD1
- *6 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0021780	REQD. REGD. 2022 0114
DWN. K. Mizutori	2021-12-16	⊕	NTS	2022年度 AJシリーズ 回路図・配線図			
CHKD. T. Narabu	2022-01-13						
M. Kurosaki	2022-01-13						
APPD. H. Hashimoto	2022-01-13						

