












- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の※⁵ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
※⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
※⁵ ワイヤードリモコン：SP-WD1



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2014-03-18		NTS	RAS-AJ40D2G:RAC-AJ40D2G 回路図:配線図
CHKD. S. K. Biswas	2014-03-18	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
H. Shono	2014-03-18			REGD. REGD 2014 0319
APPD. Y. Iizuka	2014-03-19			3YDA BB0043364