










回路図



配線図 R A C - A J 4 0 E 2 G



配線図 RAS-AJ40E2G



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の〔ワイヤードリモコン〕CN20に別売の^{*5}ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2015-03-03		N T S	RAS-AJ40E2G:RAC-AJ40E2G 回路図配線図	
CHKD.	T. Endo	2015-03-03				
APPD.	K. Kezuka	2015-03-03				
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD. 2015 0303
					3YDA BB0050068	