












室内機



背面図





仕様表

ユニット				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-AJ56J2E		RAC-AJ56J2E		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷 房	定 格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 5.7)				
		消費電力	W	2,130 (190 ~ 2,200)				
		運転電流	A	12.2				
		力率	%	87				
暖 房	定 格	能力	kW	6.7 (0.6 ~ 9.2)				
		消費電力	W	1,980 (195 ~ 3,705)				
		運転電流	A	11.4 (最大 20.0)				
		力率	%	87				
	低温	能力	kW	6.7				
		消費電力	W	3,280				
		始動電流		A	12.2			
		通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013 JISC9612:2005 (区別)	5.0 5.0 (F)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,500		
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類		フロン R32				
		封入量	g	890				
フ ァ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	990 ・ 1,130		2,490 ・ 2,340		
		強 風	m³/h	720 ・ 760		—		
		弱 風	m³/h	600 ・ 620		—		
		微 風	m³/h	470 ・ 500		—		
		静	m³/h	370 ・ 390		—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	67 ・ 68		64 ・ 66			
	強 風	dB	58 ・ 58		—			
	弱 風	dB	52 ・ 54		—			
	微 風	dB	47 ・ 48		—			
	静	dB	43 ・ 44		—			
操作スイッチ 形名				ワイヤレスリモコン RAR-8P2				
電源プラグ	容 量			250V-20A				
	形 状			㊦		—		
電源コード長さ(左/右)			m	0.6/1.3		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径(φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側(φ)	mm	6.35					
	ガス側(φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	30					
	最大高低差	m	15					
	冷媒追加充填量	g	20m超分 15g/m					
ドレン接続口外径(φ)			mm	16				
外装色(近似マンセルNo.)				スターホワイト(N9.3)		ナチュラルグレー (1.0Y8.5/0.5)		
製品寸法(高さ×幅×奥行)			mm	280×780×215		709×859(+97)×319(+68)		
荷造寸法(幅×奥行×高さ)			cm	82×33×26		99×42×75		
質量(製品・荷造)			kg	8.5 ・ 10.0		35.0 ・ 38.0		

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm 必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ30m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は15m 以内です。
5. プラグの形状 ㊦
6. 電源コードの長さ












SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	T.Endo	2019-05-14		NTS	RAS-AJ56J2E:RAC-AJ56J2E 構造・寸法図		
CHKD.	Y.Yasunaga	2019-05-15		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		
	APPD.	Y.Yasunaga			2019-05-15	3YAA NN0013936	

7369100NN

室外機

- 据え付け上および維持管理上のご注意
- 耐塩害仕様は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。
このため、次のような据え付け計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。
- (1) 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
 - ・本体の設置は建物の風下にしてください。
 - ・やむを得ず海岸面に本体を設置する場合は、防風板を設けて直接潮風が当たることを避けてください。
 - (2) 外板に付着した海塩粒子が雨水によって充分洗浄されるように配慮してください。
 - (3) 室外ユニットのベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
 - (4) 海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
 - (5) 据え付け、メンテナンス等で付いた傷は、必ず補修してください。
 - (6) 機器の状態を定期的に点検してください。(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。)
 - (7) 水はけの良い場所に設置してください。特に基礎部分の排水性を確保してください。

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。




※吹出し側壁面高さ1.2m以下

【耐塩害仕様】

項目		仕様
外板	天フタ 前板 側板	PCM鋼板にポリエステル樹脂粉末塗装
ベース	溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板(塗装なし)	または 溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板(塗装なし)
	または	
熱交換器	アクリル・ナイロン塗料「フィンガード(無色)」塗装	
基板 (パターン面・部品面)	両面シリコンコート	

※製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。




注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の<=>印の箇隔をあげ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		CAD
DWN.	T.Endo	2019-05-14		NTS	RAS-AJ56J2E:RAC-AJ56J2E 構造:寸法図		
CHKD.	Y.Yasunaga	2019-05-15			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0013937		
APPD.	Y.Yasunaga	2019-05-15			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		

8Σ6Σ100NN


回路図



配線図 RAC-AJ56J2E



配線図 RAS-AJ56J2E



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の※³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います。)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の【ワイヤードリモコン】CN20に別売の※⁵ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います。)
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の※⁶HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※¹ HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- ※² 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※³ カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
- ※⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
- ※⁵ ワイヤードリモコン：SP-WD1
- ※⁶ HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. T.Endo	2019-05-14	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	NTS	RAS-AJ56J2E: RAC-AJ56J2E 回路図: 配線図
CHKD. T.Narabu	2019-05-15			TOCHIGI DWG. No.
APPD. Y.Yasunaga	2019-05-15			3YDA NN0013938

