






B	B	0	0	2	3	2	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室内機







ワイヤレスリモコン



背面図




据 付 板 天井面（回縁）〔ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。〕




注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ2.0m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機
				RAS-AJL56A2	RAC-AJL56A2
電 源 (50/60Hz)				単相200V	
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—	1,000
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			細幅スリット	コルゲート
	冷 媒 制 御 装 置			—	電動膨張弁
	冷 媒 切 換 装 置			—	四方弁
	冷 媒	種 類		フロン R410A	
	封 入 量 (g)			1,500	
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形	
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア	
	パイプ径 細 径			6.35	
	(外径φmm) 太 径			9.52	
送 風 装 置	ファ ン モ ー タ 出 力 (W)			25	40
	ファ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン
		風 量 (m ³ /h)	強 風	830 ・ 920	2,490 ・ 2,340
			弱 風	600 ・ 690	—
			微 風	485 ・ 570	—
静			330 ・ 390	—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	10.6		
		暖 房	8.5 (最大 15.0)		
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1,950 (190~2,050)		
		暖 房	1,565 (195~2,925)		
	力 率 (%)	冷 房	92		
		暖 房	92		
	始 動 電 流 (A)	冷 房	10.6		
		暖 房	8.5		
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3		
電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	250V-15A		
		形 状	㊦	—	
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)			5.6 (0.5~5.7)	
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			3.2	
	冷 房 の め や す			15~23畳 (25~39m ²)	
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)		標 準	6.7 (0.6~9.4)	
			低 温	6.8	
	暖 房 の め や す			15~18畳 (24~30m ²)	
機 能	据 付 方 式			背面引掛	—
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4K3	
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・クリーン	
	風 速 切 換			自動, 強風+パワフル, 強風, 弱風, 微風, 静	
色 調 (近似マンセルN.O.)				クリアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)
外 形 寸 法 (mm)	高 さ			295	600
	幅			798	792+85
	奥 行			243	299+55
製 品 質 量 (kg)			12.5	41	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		51 ・ 52	53 ・ 53	
	弱 風		42 ・ 43	—	
	微 風		37 ・ 38	—	
	静		23 ・ 23	—	
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16	
付 属 品				壁掛据付部品一式	
電 源 コー ド 長 さ (m) 左 / 右				0.5/1.2	—

●本仕様は予告なく変更することがあります.

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2010-07-26		NTS	RAC-AJL56A2:RAC-AJL56A2 構造・寸法図
CHKD.	K. Yoshida	2010-07-26	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	E. Matsubara	2010-07-26			3YAA BB0023262
					REGD. REGD 2010 0726

