

9L66Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛CTシリーズ 仕様表

RAS-CT7125D/RAC-GT7125D

ユニット				室内ユニット	室外ユニット	
タイプ				壁掛型セパレート		
型式				RAS-CT7125D	RAC-GT7125D	
電源 (50/60Hz)				単相200V		
冷房	定格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 7.2)		
		消費電力	W	2,830 (190 ~ 2,900)		
		運転電流	A	14.9		
		力率	%	95		
暖房	定格	能力	kW	8.5 (0.6 ~ 9.5)		
		消費電力	W	2,980 (195 ~ 3,730)		
		運転電流	A	15.7 (最大 20.0)		
		力率	%	95		
	低温	能力	kW	6.9		
		消費電力	W	3,300		
始動電流			A	15.7		
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013(区分)		4.5(Ⅲ)		
冷凍装置	圧縮機出力		W	-		
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R32		
封入量		g	1,360			
ファン	種類		貫流ファン	プロペラファン		
	風量 (冷房・暖房)	急速	m ³ /h	750・850	2,490・2,340	
		強風	m ³ /h	690・780	-	
		弱風	m ³ /h	510・650	-	
		微風	m ³ /h	440・510	-	
静		m ³ /h	340・400	-		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	69・71	66・67		
	強風	dB	61・62	-		
	弱風	dB	56・56	-		
	微風	dB	51・52	-		
	静	dB	43・44	-		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-BG3			
電源プラグ	容量		250V-20A			
	形状		㊦			
電源コード長さ(左/右)		m	0.6/1.3	-		
室内外接続 ケーブル	芯線径(φ)	mm	2.0			
	芯数	芯	3			
冷媒配管	接続方式		フレア			
	液側(φ)	mm	6.35			
	ガス側(φ)	mm	12.7			
	最大配管長	m	12			
	最大高低差	m	10			
冷媒追加充填量		g	チャージレス			
ドレン接続口外径(φ)		mm	16			
外装色(近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)	ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法(高さ×幅×奥行)		mm	295×795×257	709×859(+97)×319(+68)		
荷造寸法(幅×奥行×高さ)		cm	85×35×31	99×42×75		
質量(製品・荷造)		kg	10.5・13.0	40.5・45.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの変幅(最小~最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。




SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	H.Onodera	2025-04-11		NTS	2025年度 CTシリーズ 仕様表	
CHKD.	I.So	2025-04-11	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 4YAA NN0029976	REGD. REGD. 2025 0411
APPD.	I.So	2025-04-11				

8766Z00NN
NN0029948

日立ルームエアコン 壁掛GTシリーズ
室外ユニット 寸法図

【重心寸法詳細】


機種	寸法		
	A	B	C
RAC-GT5625D	310	290	140
RAC-GT6325D RAC-GT7125D	315	305	150



- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ↔ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

適用機種
RAC-GT5625D
RAC-GT6325D
RAC-GT7125D

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. M.Oguri	2025-03-14		NTS	2025年度 GTシリーズ 寸法図	
CHKD. I.So	2025-03-17	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0029948	
APPD. I.So	2025-03-17				



室内機	室外機
RAS-CT5625D	RAC-GT5625D
RAS-CT6325D	RAC-GT6325D
RAS-CT7125D	RAC-GT7125D

・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*1 HA接続コードを
差込んで*2 標準アダプターと接続してください。

・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板のCN7に別売の*3 無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

*1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
*2 標準アダプター：HA-S100TSA
*3 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S.Harada	2025-03-14	⊕	NTS	2025年度 CTシリーズ 回路図・配線図
CHKD. M.Okabe	2025-03-14			TOCHIGI DWG. No.
M.Kurosaki	2025-03-17			
APPD. H.Hashimoto	2025-03-18			3YDA NN0029974

