






|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | 7 | A | A | A | A | Y | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A

室内機





室内機サービススペース




C

ワイヤレスリモコン




背面图

D



E


据付板 天井面（回縁）



F

〔注記〕

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、  
下が80mm必要です。  
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する  
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ2.0m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。
5. 給排気ホースは、内径φ25×長さ645mm、  
内径φ20×長さ645mmが同梱されています。
6. 給排気ホースは、長さ3m以内です。
7. プラグの形状 
8. 電源コードの長さ



9. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$  の単線 F ケーブルを使用します。





仕様表

| 形 式                |                               |                            |                    | 室 内 機                         | 室 外 機       |                   |               |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 項 目                |                               |                            |                    | RAS-E50T2                     | RAC-E50T2E1 |                   |               |
| 電 源 (50/60Hz)      |                               |                            |                    | 単相200V                        |             |                   |               |
| 冷<br>凍<br>装<br>置   | 圧縮機出力 (W)                     |                            |                    | —                             |             |                   |               |
|                    | 熱交換器フィン形状                     |                            |                    | 細幅スリット                        |             |                   |               |
|                    | 冷媒制御装置                        |                            |                    | —                             |             |                   |               |
|                    | 冷媒切換装置                        |                            |                    | —                             |             |                   |               |
|                    | 冷媒                            | 種 類                        |                    | フロン R410A                     |             |                   |               |
|                    |                               | 封入量 (g)                    |                    | 1340 8                        |             |                   |               |
|                    | 過負荷保護装置                       |                            |                    | 自動復帰形                         |             |                   |               |
|                    | 配 管                           | 配管接続方式                     |                    | フレア                           |             |                   |               |
| パイプ径 (外径φmm)       |                               | 細 径                        | φ6.35              |                               |             |                   |               |
|                    |                               | 太 径                        | φ9.52              |                               |             |                   |               |
| 配管セ ッ ト            |                               |                            |                    | HP-2340S, HP-2370S            |             |                   |               |
| 送<br>風<br>装<br>置   | ファンモータ出力 (W)                  |                            |                    | 25                            | 40          |                   |               |
|                    | ファン<br>(冷房・暖房)                | 種 類                        | 貫流ファン              |                               | プロペラファン     |                   |               |
|                    |                               | 風 量<br>(m <sup>3</sup> /h) | 強 風                | 750 ・ 870                     | 2,410・2,190 |                   |               |
|                    |                               |                            | 弱 風                | 590 ・ 710                     | —           |                   |               |
|                    |                               |                            | 微 風                | 510 ・ 620                     | —           |                   |               |
| 電<br>気<br>特<br>性   | 運 転 電 流<br>(A)                | 冷 房                        | 8.3                |                               |             |                   |               |
|                    |                               | 暖 房                        | ヒータ ON             | —                             |             |                   |               |
|                    | ヒータ OFF                       |                            | 7.7 (最大15.0)       |                               |             |                   |               |
|                    | 消費電力 (W)                      | 冷 房                        | 1595 ( 75 ～ 2020 ) |                               |             |                   |               |
|                    |                               | 暖 房                        | ヒータ ON             | —                             |             |                   |               |
|                    | ヒータ OFF                       |                            | 1520 ( 70 ～ 2500 ) |                               |             |                   |               |
|                    | 力 率<br>(%)                    | 冷 房                        | 96                 |                               |             |                   |               |
|                    |                               | 暖 房                        | ヒータ ON             | —                             |             |                   |               |
|                    | ヒータ OFF                       |                            | 99                 |                               |             |                   |               |
|                    | 性                             | 始 動 電 流<br>(A)             | 冷 房                | 8.3                           |             |                   |               |
| 暖 房                |                               |                            | 7.7                |                               |             |                   |               |
| 接続ケーブルの本数          |                               | 3                          |                    |                               |             |                   |               |
| 電 源 プ ラ グ          | 容量 (V-A)                      | 250V-15A                   |                    |                               |             |                   |               |
|                    | 形 状                           | ㊦                          |                    | —                             |             |                   |               |
| 冷房<br>特性           | 冷 房 能 力 (kW)                  |                            |                    | 5.0 (0.7～5.5)                 |             |                   |               |
|                    | 除 湿 能 力 (ℓ/h)                 |                            |                    | 2.8                           |             |                   |               |
|                    | 冷 房 の め や す                   |                            |                    | 14～21畳 (23～34m <sup>2</sup> ) |             |                   |               |
| 暖房<br>特性           | 暖房能力<br>(kW)                  | ヒータON                      | —                  |                               |             |                   |               |
|                    |                               | ヒータOFF                     | 6.7 (0.7～9.2)      |                               |             |                   |               |
|                    |                               | 低 温                        | 6.7                |                               |             |                   |               |
|                    | 電 気 ヒ ー タ ー (W)               |                            |                    | —                             |             |                   |               |
| 機<br>能             | 暖 房 の め や す                   |                            |                    | 15～18畳 (24～30m <sup>2</sup> ) |             |                   |               |
|                    | 据 付 方 式                       |                            |                    | 背面引掛                          |             | —                 |               |
|                    | 主 操 作 ス イ ッ チ                 |                            |                    | プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3B1       |             |                   |               |
| 表 示 ラ ン プ          | 運転・タイマー・カビ見張・給排気<br>空気見張・クリーン |                            |                    |                               |             |                   |               |
|                    | 風 速 切 換                       |                            |                    |                               |             | 自動, 強風, 弱風, 微風, 静 |               |
|                    | 色調 (近似マンセルNO.)                |                            |                    |                               |             | ピュアホワイト (N9.5)    | Tベージュ (5Y7/2) |
| 外 形 寸 法<br>(mm)    | 高 さ                           | 298                        |                    |                               | 600         |                   |               |
|                    | 幅                             | 870                        |                    |                               | 792+85      |                   |               |
|                    | 奥 行                           | 223                        |                    |                               | 299+46      |                   |               |
| 製 品 質 量 (kg)       |                               | 11.5                       |                    |                               | 40          |                   |               |
| 騒音 (dB)<br>(冷房・暖房) | 強 風                           | 46 ・ 47                    |                    |                               | 50 ・ 50     |                   |               |
|                    | 弱 風                           | 40 ・ 41                    |                    |                               | —           |                   |               |
|                    | 微 風                           | 37 ・ 38                    |                    |                               | —           |                   |               |
|                    | 静                             | 23 ・ 23                    |                    |                               | —           |                   |               |
| ドレン接続口 (外径φmm)     |                               |                            |                    | 16                            |             |                   |               |
| 付 属 品              |                               |                            |                    | 壁掛据付部品一式                      |             |                   |               |
| 電源コード長さ (m)        |                               | 左/右                        | 0.4/1.1            |                               | —           |                   |               |

- 本仕様は予告なく変更することがあります.

| SIGNATURE |           | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE                                   | TITLE                          |  |
|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--|
| DWN.      | Y. Notoya | 2005-04-04 |  | NTS                                     | RAS-E50T2:RAC-E50T2E1 構造・寸法図   |  |
| CHKD.     | S. Iijima | 2005-04-04 |                                                                                       | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan | TOCHIGI DWG. No.               |  |
|           |           |            |                                                                                       |                                         | 3YAAA7490                      |  |
| APPD.     | K. Ohta   | 2005-04-04 |                                                                                       |                                         |                                |  |
|           |           |            |                                                                                       |                                         | REGD.<br>REGD<br>2005-04<br>05 |  |





| SIGNATURE |             | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE                                   |                                                                                                                      |       |      |         |    |
|-----------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|----|
| DWN.      | Y. Notoya   | 2005-04-04 |  | NTS   | RAS-E50T2:RAC-E50T2E1 回路図:配線図           |                                                                                                                      |       |      |         |    |
| CHKD.     | S. Iijima   | 2005-04-04 |                                                                                       |       | TOCHIGI DWG. No.                        |                                                                                                                      |       |      |         |    |
|           | T. Kurokawa | 2005-04-04 |                                                                                       |       |                                         |                                                                                                                      |       |      |         |    |
| APPD.     | K. Ohta     | 2005-04-04 |                                                                                       |       | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan |                                                                                                                      |       |      |         |    |
|           |             |            |                                                                                       |       | 3YDAA7492                               | <table border="1"><tr><td>REGD.</td></tr><tr><td>REGD</td></tr><tr><td>2005-04</td></tr><tr><td>05</td></tr></table> | REGD. | REGD | 2005-04 | 05 |
| REGD.     |             |            |                                                                                       |       |                                         |                                                                                                                      |       |      |         |    |
| REGD      |             |            |                                                                                       |       |                                         |                                                                                                                      |       |      |         |    |
| 2005-04   |             |            |                                                                                       |       |                                         |                                                                                                                      |       |      |         |    |
| 05        |             |            |                                                                                       |       |                                         |                                                                                                                      |       |      |         |    |