




3 6 7 7 A A A Y 3

A




室内機



室内機サービススペース





B




C


ワイヤレスリモコン



D



E



F

〔注記〕

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、
下が80mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. 給排気ホースは、内径φ25×長さ645mm、
内径φ20×長さ645mmが同梱されています。
6. 給排気ホースは、長さ3m以内です。
7. プラグの形状 
8. 電源コードの長さ





9. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表





形 式				室 内 機	室 外 機
項 目				RAS-E63T2	RAC-E63T2E1
電 源 (50/60Hz)				単相200V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			—	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	
	冷媒制御装置			—	
	冷媒切換装置			—	
	冷媒種類			フロン R410A	
	封入量 (g)			1500 8	
	過負荷保護装置			自動復帰形	
	配管	配管接続方式			フレア
パイプ径 (外径φmm)		細径	φ6.35		
		太径	φ12.7		
		配管セット			HP-2450S
送風装置	ファンモータ出力 (W)			25	40
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン
		風 量 (m³/h)	強風	900・930	2,410・2,340
			弱風	630・750	—
			微風	510・620	—
電気特性	運転電流 (A)	冷房	10.2		
		暖房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	9.5 (最大15.0)	
	消費電力 (W)	冷房	2000 (80 ~ 2500)		
		暖房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	1880 (75 ~ 2760)	
	力 率 (%)	冷房	98		
		暖房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	99	
	性	始動電流 (A)	冷房	10.2	
暖房			9.5		
接続ケーブルの本数			3		
電源プラグ		容量 (V-A)	250V-15A		
	形状	㊦		—	
冷房特性	冷房能力 (kW)			6.3 (0.8~6.5)	
	除湿能力 (ℓ/h)			3.7	
	冷房のめやす			17~26畳 (2.9~4.3m²)	
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	—		
		ヒータOFF	7.5 (0.8~9.8)		
		低温	7.1		
	電気ヒーター (W)			—	
機能	暖房のめやす			17~21畳 (2.7~3.4m²)	
	据付方式			背面引掛	—
	主操作スイッチ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3B1	
表示ランプ	運転・タイマー・カビ見張・給排気 空気見張・クリーン			—	
	風速切換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
色調 (近似マンセルNO.)				ピュアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高 さ		298	600	
	幅		870	792+95	
	奥 行		223	299+46	
製 品 質 量 (kg)				12	42
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		48・48	52・52	
	弱風		43・43	—	
	微風		37・38	—	
	静		23・23	—	
ドレン接続口 (外径φmm)				16	
付 属 品				壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)				0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。



SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	Y. Notoya	2005-04-04			NTS	RAS-E63T2:RAC-E63T2E1 構造・寸法図
CHKD.	S. Iijima	2005-04-04				
APPD.	K. Ohta	2005-04-04				
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YAAA7493	
					 REGD. 2005-04 05	

3 Y A A A A 7 4 9 4

室 外 機



背面図



〔注記〕

- ・1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	Y. Notoya	2005-04-04			N T S	RAS-E63T2:RAC-E63T2E1 構造:寸法図		
CHKD.	S. Iijima	2005-04-04				TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD 2005-04 05
APPD.	K. Ohta	2005-04-04				Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		3YAAA7494

