

3YAAA5906

室内機

据付板

253

248

10

70

5

52

840

298

50

50

約60

室内機サービススペース

上面吸込口

フロントパネル

上面グリル

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

ワイヤレスリモコン

206

60

28

背面図

170

500

170

70

70

約33

約442

約70

給排水ホース接続口

ドレンホース

ツツイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

細径配管(φ6.35)接続用

大径配管(φ12.7)接続用

接続ケーブル

電源コード

52

38.5

70

9.2

9.2

70

15.9

据付板

天井面(回縁)

170

50

50

21.7

41.6

52.5

4.5

6.5

600

710

840

70

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

壁穴φ80

配管引出し穴中心線(φ65)

配管引出し穴中心線(φ80)

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-E71S2V6	RAC-E71S2V6
冷凍装置	圧縮機出力(W)		—	1000
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン	R410A
送風装置	封入量(g)		1500	8
	過負荷保護装置		自動復帰形	—
	配管接続方式		フレア	—
	配管パイプ径(外径φmm)		細径φ6.35 太径φ12.7	—
電気特性	配管セット		HP-2450S	—
	ファンモータ出力(W)		25	40
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量(冷房・暖房)(m³/h)		950・980 630・750 510・620	2,490・2,340 — —
	運転電流(A)		冷房14.3 暖房ヒータON— ヒータOFF10.2	—
性能	消費電力(W)		冷房2800(80~3050) 暖房ヒータON— ヒータOFF2020(75~2830)	—
	力率(%)		冷房98 暖房ヒータON— ヒータOFF99	—
	始動電流(A)		冷房14.3 暖房10.2	—
	接続ケーブルの本数		3	—
	電源プラグ容量(V-A)形状		250V-20A㊦	—
冷房特性	冷房能力(kW)		7.1(0.8~7.3)	—
	除湿能力(l/h)		4.2	—
暖房特性	冷房のめやす		20~30畳(32~49m²)	—
	暖房能力(kW)		ヒータON— ヒータOFF8.0(0.8~10.1) 低温7.3	—
機能	電気ヒーター(W)		—	—
	暖房のめやす		18~22畳(29~36m²)	—
据付方式	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-2X1	—
表示ランプ	表示ランプ		運転・タイマー・カビ見張・給排水空気見張・オートクリーン・V-LED光除菌おしらせ	—
	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
色調(近似マンセルN.O.)			クリアホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)
外形寸法(mm)	高さ		298	600
	幅		840	792+95
製品質量(kg)	奥行		248+5	299+46
	製品質量		12	42
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風		49・49	54・54
	弱風		43・43	—
	微風		37・38	—
ドレン接続口(外径φmm)	静		23・23	—
	付属品		16	—
電源コード長さ(m)	壁掛据付部品一式		—	—
	左/右		0.4/1.1	—
換気仕様	換気仕様		給排水方式	—
	給気風量(m³/h)		12.0	—
特性	排気風量(m³/h)		20.0	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ20m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. 給排水ホースは、
内径φ25×長さ560mm、
内径φ20×長さ560mm、
内径φ20×長さ1440mmが同梱されています。

6. 給排水ホースは、長さ3m以内です。

7. プラグの形状㊦

8. 電源コードの長さ
約0.4m

約1.1m

9. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

10. 給気風量、排気風量の測定条件は、
ダクト長さ: 0.56m
ダクト形態: 横引き背面出し、φ25給排水ホース使用
ダクト折り曲げ回数: 1回
その他: 虫除けカバー、雨除けフード付
なお、大気解放条件での測定のため、設置条件、
部屋での使用条件等によっては、風量が低下します。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

Y, Notoya

2004-04-06

NTS

RAS-E71S2V6:RAC-E71S2V6 構造:寸法図

審査

A, Ohtsuka

2004-04-06

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

承認

A, Ohtsuka

2004-04-06

Tokyo Japan

3YAAA5906

入庫

REGD

2004-04-08

0

100

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



