

106878901

室内機

193

183

7

6.0

6.5

46.5

据付板

785

798

285

46.5

6.5

上部吸込口

フロントパネル

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

P

背面から見る
(配管引出寸法)

約300

約380

約350

4.5

90

174

81

70

450

70

26

174

ドレンホース

ツユトイ

ドレン取出し口

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続コード

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

室外機

トツテ

空気吸込口

アンカーボルト用長穴(12×16)
(2-φ8ボルト用)

245

225

8

241

30

55

12

35

100

500

φ20ドレン穴

固定用穴
(8-φ6.5)

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8ボルト用)

760

700

60

552

570

18

210

135

75

236

10

203.5

254.6

798

75

23

50以上

ユニットを引っ掛けるために
必要な寸法です。

埋込ボルト用穴(左右) 10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)
10.5×20

天井面(回縁)

据付板

配管引出し穴中心線

本体中心線

壁穴φ6.5

ドレンホース

ワイヤレスリモコン

56

18

147

Pから見る(下引配管位置)

47

31

60

10

10

60

49

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力(W)		—	800
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン22	
過負荷保護装置	封入量(g)		690	
	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)		6.35	
	太径		9.52	
送風装置	配管セット		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力(W)		20	20
電気特性	ファン(冷房・暖房)	種類	貫流ファン	プロペラファン
	風量(m ³ /h)	強風	450・690	1,250・1,250
		弱風	420・580	—
		微風	360・460	—
性能	運転電流(A)	冷房	6.8	
	暖房	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	9.2	
	消費電力(W)	冷房	615 (125~980)	
暖房		ヒータ ON	—	
力率(%)	冷房	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	90	
	暖房	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	90	
始動電流(A)	冷房	6.8		
	暖房	9.2		
	接続ケーブルの本数		4	
	電源プラグ	容量(V-A)	125V-15A	
冷房特性	冷房能力(kW)	2.2 (0.9~2.5)		
		除湿能力(l/h)		
	冷房のめやす	6~9畳 (10~15m ²)		
	暖房特性	暖房能力(kW)	ヒータ ON	—
ヒータ OFF			3.2 (0.9~4.3)	
電気ヒーター(W)		低温	3.1	
		暖房のめやす	7~9畳 (12~15m ²)	
機能	据付方式	背面引掛		
	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2C3		
キャビネット色	表示ランプ	冷・暖房/タイマー/除湿		
		風速切換		
	自動, 強風, 弱風, 微風, 静			
		高さ	285	
外形寸法(mm)	幅	798		
	奥行	183+10		
製品質量(kg)	室内機	8		
	室外機	29		
騒音(dB) (冷房・暖房)	強風	36・40		
	弱風	34・36		
	微風	32・32		
	静	23・23		
ドレン接続口(外径φmm)		16		
付属品		壁掛据付部品一式		
電源コード長さ(m)	左 / 右	0.9 / 1.6		

●本仕様は予告なく変更することがあります。

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ12m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

6. 電源コードの長さ

7. プラグの形状 ㊶

室内機受電の場合

室外機受電の場合

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

イワフチ

2000・02・05

NTS

RAS-H2209LX:RAC-2209LX 構造:寸法図

審査

カネコ

2000・02・07

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

フジ

2000・02・08

Tokyo Japan

3YAA78901

2000-02-28

0

100

200

300

400

500

600

700

800


900

1000


[2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]

3YDA78902


回路図



配線図 RAS-H2209LX



配線図 RAC-2209LX



室内機

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	イワフチ	2000・02・05	NTS	RAS-H2209LX:RAC-2209LX 回路図:配線図
審査	カネコ	2000・02・07	Hitachi Appliances, Inc.	栃木図番
承認	フジ	2000・02・08	Tokyo Japan	再入庫
3YDA78902				2000-02-28