






3YAAA5607

室内機




室内機サービススペース







〔注記〕


1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm，
下が123mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ 約0.4m 約1.1m



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



ワイヤレスリモコン









●本仕様は予告なく変更することがあります.

「2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006」

3YAA5608

室 外 機



註記

- ・1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署名	年月日	投影法 	尺度 NTS	名称 RAS-H40S2V6:RAC-H40S2V6 構造:寸法図
製図 H. Hanyu	2004-02-16	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3.YAAA5608		
審査 K. Yokoyama	2004-02-19			
承認 M. Morimoto	2004-02-19			
		入庫 REGD 2004-02 23		

