

B	B	0	0	2	5	2	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室内機

室内機サービススペース

仕様表

形 式			室 内 機	室 外 機	
項 目			RAS-JT22AE8	RAC-JT22AE8	
電 源 (50/60Hz)			単相100V		
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—	800	
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート	
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁	
	冷媒切換装置		—	四方弁	
	冷媒種類		フロン R410A		
	過負荷保護装置		自動復帰形		
	配 管	配管接続方式		フレア	
パイプ径 (外径φmm)		細 径 太 径	φ6.35 φ9.52		
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		25	40	
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	570 ・ 600	1590 ・ 1530
			弱 風	500 ・ 540	—
			微 風	430 ・ 480	—
静		330 ・ 390	—		
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	4.0		
		暖 房	4.5 (最大 15.0)		
	消費電力 (w)	冷 房	360 (110 ~ 880)		
		暖 房	395 (100 ~ 1,490)		
	力 率 (%)	冷 房	89		
		暖 房	88		
	始 動 電 流 (A)	冷 房	4.0		
		暖 房	4.5		
接続ケーブルの本数		3			
電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	125V-15A			
	形 状	㊦	—		
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)		2.2 (0.2~3.4)		
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.2		
	冷 房 の め や す		6~9畳 (10~15m²)		
暖房 特性	暖房能力 (kW)	標 準	2.5 (0.2~6.2)		
		低 温	4.5		
	暖 房 の め や す		6~7畳 (9~11m²)		
機 能	据 付 方 式		背面引掛	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4N3		
	表 示 ラ ン プ		運転、タイマー、みはり、 クリーン、ミスト、ECO		
風 速 切 換		自動、急速、強風、弱風、微風、静			
色調 (近似マンセルNO.)			クリアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		295	570	
	幅		798	750 (+86)	
	奥 行		269	288 (+56)	
製 品 質 量 (kg)		13.5			
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	45	45	43 ・ 44	
		34	35	—	
		28	30	—	
	静		21	23	—
ドレン接続口 (外径φmm)			16		
付 属 品			壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m)			左/右	0.6/1.3	
				—	



- 本仕様は予告なく変更することがあります。

注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ㊹
6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE 1 : 1	TITLE RAS-JT22AE8:RAC-JT22AE8 構造・寸法図	
DWN.	T. Itoigawa	2010-12-23	 Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.		REGD.
CHKD.	T. Fukuda	2010-12-23		3YAA BB0025220		REGD
	K. Yokoyama	2010-12-24				2010 1224
APPD.	Y. Notova	2010-12-24				

1

2

3

6

7

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F



A



C



E

- F

