













0	2	1	2	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室内機



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が 50 mm、
上が 50 mm、下が 100 mm 必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 2.0 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 1.0 m 以内です。
5. プラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ




仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-JT22FE4		RAC-JT22FE4		
電 源				(50/60Hz)				
				単相100V				
冷 房	定 格	能力	kW	2.2 (0.4 ~ 3.4)				
		消費電力	W	400 (115 ~ 880)				
		運転電流	A	4.6				
		力率	%	87				
暖 房	定 格	能力	kW	2.5 (0.3 ~ 6.0)				
		消費電力	W	430 (110 ~ 1,490)				
		運転電流	A	4.9 (最大 15.0)				
		力率	%	88				
	低 温	能力	kW	4.5				
		消費電力	W	1,360				
始 動 電 流			A	4.9				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		7.4				
		JISC9612:2005 (区分)		7.4 (A)				
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		800		
	熱交換器フィン形状			片起し2本スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類		フロン R32				
封入量		g	1,160					
フ ァ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン		
	ファンモータ出力		W	25		40		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	870 ・ 960		1,800・1,800		
		強 風	m³/h	680 ・ 730		—		
		弱 風	m³/h	510 ・ 610		—		
		微 風	m³/h	420 ・ 510		—		
		静	m³/h	330 ・ 390		—		
	音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	59 ・ 60		57 ・ 54		
強 風		dB	51 ・ 52		—			
弱 風		dB	48 ・ 49		—			
微 風		dB	42 ・ 44		—			
		静	dB	35 ・ 37		—		
操作スイッチ			型 式	ワイヤレスリモコン RAR-7E8				
電源プラグ		容 量	125V-15A					
		形 状	㊦		—			
電源コード長さ (左/右)			m	1.0/1.7		—		
室内外接続 ケーブル		芯線径 (φ)	mm	2.0				
		芯 数	芯	3				
冷媒配管			接続方式	フレア				
			液側 (φ)	mm	6.35			
			ガス側 (φ)	mm	9.52			
			最大配管長	m	20			
			最大高低差	m	10			
			冷媒追加充填量	g	チャージレス			
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×374		629×799(+99)×299(+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		93×40×67		
質量 (製品・荷造)			kg	15.5 ・ 18.0		34.0 ・ 37.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB、6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの変可幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Daigou	2015-12-07		NTS	RAS-JT22FE4:RAC-JT22FE4 構造・寸法図		
CHKD.	K. Odate	2015-12-10	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.
APPD.	H. Hanvu	2015-12-10					3YAA NN0002120



A



D

E

F

001