




仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット			
タ イ プ				壁掛型セパレート					
型 式				RAS-JT22JE7		RAC-JT22JE7			
電 源 (50/60Hz)				単相100V					
冷 房	定 格	能力	kW	2.2 (0.4 ~ 3.4)					
		消費電力	W	400 (115 ~ 880)					
		運転電流	A	4.6					
		力率	%	87					
暖 房	定 格	能力	kW	2.5 (0.3 ~ 6.0)					
		消費電力	W	430 (110 ~ 1,490)					
		運転電流	A	4.9 (最大 15.0)					
		力率	%	88					
	低 温	能力	kW	4.5					
		消費電力	W	1,360					
		始動電流	A	4.9					
通年エネルギー		JISC9612:2013		7.5					
消費効率		JISC9612:2005 (区分)		7.5 (A)					
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		600			
	熱交換器フィン形状		片起し2本スリット		コルゲート				
	冷 媒	種 類	フロン R32						
		封入量	g	1,140					
フ ァ ン	種 類	貫流ファン		プロペラファン					
	ファンモータ出力		W	25		40			
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	870	・	960	1,800	・	1,800
		強 風	m³/h	680	・	730	—		
		弱 風	m³/h	510	・	610	—		
		微 風	m³/h	420	・	510	—		
		静	m³/h	330	・	390	—		
音 響 パワ ー レ ベ ル 運 転 音 (冷房・暖房)	急 速	dB	59	・	60	57	・	54	
	強 風	dB	51	・	52	—			
	弱 風	dB	48	・	49	—			
	微 風	dB	42	・	44	—			
	静	dB	35	・	35	—			
操 作 ス イ ッ チ 形 名				ワイヤレスリモコン RAR-9B2					
電 源 プ ラ グ	容 量		125V-15A						
	形 状		㊦		—				
電 源 コ ー ド 長 さ (左/右)			m	1.0/1.7		—			
室 内 外 接 続 ケ ー ブ ル	芯線径 (φ)	mm	2.0						
	芯 数	芯	3						
冷 媒 配 管	接続方式		フレア						
	液側 (φ)	mm	6.35						
	ガス側 (φ)	mm	9.52						
	最大配管長	m	20						
	最大高低差	m	10						
	冷媒追加充填量	g	チャージレス						
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16					
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)				
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×374		629×799 (+97) ×299 (+68)			
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		93×40×67			
質 量 (製品・荷造)			kg	15.5・18.0		33.0・35.0			


- 注記
- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
 - 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
 - 配管は長さ20m以内です。
 - 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
 - プラグの形状 ㊦
 - 電源コードの長さ
 - 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB, 室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB, 室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB, 室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小~最大)の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトットとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K.Yahagi	2018-11-15	㊦	NTS	RAS-JT22JE7:RAC-JT22JE7 構造・寸法
CHKD. K.Fukuhara	2018-11-19	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
APPD. H.Daisaka	2018-11-19			
				TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0011944





SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Yahaagi	2018-11-16		NTS	RAS-JT22JE7:RAC-JT22JE7 回路図:線図		
CHKD.	K. Fukuhara	2018-11-19	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.
APPD.	H. Daisaka	2018-11-19					3YDANN0011964