






B	B	0	0	4	1	5	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



室外機サービススペース






注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、
3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は
右図に従い据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。


3 方向壁に囲まれている場合




前後のみに壁がある場合



※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下



SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K. Daigou	2013-12-24		NTS	RAS-JT28DE2:RAC-JT28DE2 構造・寸法図		
CHKD.	K. Yoshida	2013-12-24		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD
APPD.	E. Matsubara	2013-12-24			3YAA BB0041562		2013 1224

BB0041571

回路図

室内機

室外機

電源プラグ
単相100V
50/60Hz

ニ方弁コイル

室内ファン
モーター

VA001
(100V用)

電源回路

制御回路

イオンミストユニット

高電圧
発生器

受光基板

カメラ駆動用
モーター

カメラユニット

サーモバイル基板

サーモバイル駆動用
モーター

熱交サーミスタ

室温サーミスタ

無線LAN
接続アダプター

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

配線図


RAS-JT28DE2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子]CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK]CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。
日立エアコンモバイルコントロール(遠隔操作機能)との
並用は出来ません。

※1 HA接続コード:部品番号[SP-HAC1]

※2 標準アダプター:HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD




電源回路

制御回路

配線図

RAC-JT28DE2



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K. Daigou	2013-12-19		NTS	RAS-JT28DE2:RAC-JT28DE2 回路図:配線図
CHKD. Y. Ueda	2013-12-20			TOCHIGI DWG. No.
M. Tamura	2013-12-20			3YDA BB0041571
APPD. E. Matsubara	2013-12-20			REGD. REGD 2013 1220

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

CAD

REGD. REGD 2013 1220