









B	B	0	0	0	0	6	9	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


室内機



ワイヤレスリモコン




据 付 板 天井面（回縁）（ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。）



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が80mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 (L)
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

形 式				室 内 機	室 外 機
項 目				RAS-JT28WE4	RAC-JT28WE4
電 源 (50/60Hz)				単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			— 800	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット コルゲート	
	冷媒制御装置			— 電動膨張弁	
	冷媒切換装置			— 四方弁	
	冷媒種類			フロン R410A	
	封入量 (g)			1180 8	
	過負荷保護装置			自動復帰形	
	配管	配管接続方式			フレア
パイプ径 (外径φmm)		細径	φ6.35		
		太径	φ9.52		
配管セット			HP-2340S, HP-2370S		
送風装置	ファンモータ出力 (W)			25	40
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン
		風量 (m³/h)	強風	630 ・ 650	1,710・1,650
			弱風	530 ・ 580	—
			微風	430 ・ 480	—
電気特性	運転電流 (A)	冷房	5.5		
		暖房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	7.0	
	消費電力 (W)	冷房	515 (70 ~ 950)		
		暖房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	655 (65 ~ 1,990)	
	力率 (%)	冷房	94		
		暖房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	94	
	性能	始動電流 (A)	冷房	5.5	
暖房			7.0		
接続ケーブルの本数			3		
電源プラグ		容量 (V-A)	125V-20A		
	形状	㊤	—		
冷房特性	冷房能力 (kW)			2.8 (0.5~3.9)	
	除湿能力 (ℓ/h)			1.6	
	冷房のめやす			8~12畳 (13~19m²)	
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	—		
		ヒータOFF	3.6 (0.5~7.5)		
		低温	5.4		
	電気ヒーター (W)			—	
機能	暖房のめやす			8~10畳 (13~16m²)	
	据付方式			背面引掛	—
	主操作スイッチ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3L4	
	表示ランプ			クリーン・空清・みはり 運転モニター・タイマー	
風速切換				自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
色調 (近似マンセルNO.)				ピュアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高さ	295			570
	幅	795			750+86
	奥行	215			288+56
製品質量 (kg)				11.5	36
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	47 ・ 47			45 ・ 45
	弱風	38 ・ 40			—
	微風	32 ・ 35			—
	静	23 ・ 23			—
ドレン接続口 (外径φmm)				16	
付属品				壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)		左/右	0.4/1.1	—	

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Tokita	2007-02-17			N T S	RAS-JT28WE4:RAC-JT28WE4 構造・寸法図	
CHKD.	E. Matsubara	2007-02-19					
APPD.	S. Abe	2007-02-19					
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD 2007 0219
					3YAA BB0006945		

