








仕様表

項 目		形 式		室 内 機		室 外 機	
				RAS-JT36BE9		RAC-JT36BE9	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—		800	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷媒制御装置			—		電動膨張弁	
	冷媒切換装置			—		四方弁	
	冷媒種類			フロン R410A			
	封入量 (g)			1,300			
	過負荷保護装置			自動復帰形			
送 風 装 置	配管接続方式			フレア			
	配管			パイプ径			
	細径 (外径φmm)			φ6.35			
太径			φ9.52				
電 気 特 性	ファンモータ出力 (W)			25		40	
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	急速風	800・910		1930・1760	
			強風	530・610		—	
			弱風	420・510		—	
			微風	350・430		—	
			静	300・350		—	
冷 房 特 性	運転電流 (A)	冷房	9.8				
		暖房	9.0 (最大 20.0)				
	消費電力 (W)	冷房	940 (115 ~ 1210)				
		暖房	860 (110 ~ 1995)				
	力 率 (%)	冷房	96				
		暖房	96				
	始動電流 (A)	冷房	9.8				
		暖房	9.0				
	接続ケーブルの本数			3			
	電源プラグ			容量 (V-A)			
形状			㊶ 125V-20A —				
暖 房 特 性	冷房能力 (kW)			3.6 (0.4~4.1)			
	除湿能力 (ℓ/h)			1.9			
	冷房のめやす			10~15畳 (16~25m²)			
機 能	暖房能力 (kW)	標準	4.2 (0.3~6.9)				
		低温	5.5				
	暖房のめやす			9~12畳 (15~19m²)			
機 能	据付方式			背面引掛		—	
	主操作スイッチ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4W3			
	表示ランプ			運転、タイマー、おしらせ、クリーン、ミスト、ECO			
	風速切換			自動、急速、強風、弱風、微風、静			
色調 (近似マンセルNO.)				クリアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ			295		570	
	幅			798		750 (+86)	
	奥 行			295		288 (+56)	
製 品 質 量 (kg)				13.5		36.5	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	急速風			46・47		46・46	
	強風			37・38		—	
	弱風			34・35		—	
	微風			28・30		—	
	静			21・23		—	
ドレン接続口 (外径φmm)				16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)				左/右 0.5/1.2		—	


● 本仕様は予告なく変更することがあります。

BB0029694

室 外 機



背面 ☰





アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8.0ボルト用)

固定用穴






ドレン穴

ドレン穴



注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、
3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、
右図に従い据え付けてください。



※吹出し側壁面高さ1.2m以下

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	T. Fukuda	2012-01-12		NTS	RAS-JT36BE9:RAC-JT36BE9 構造:寸法図
CHKD.	S. Tokita	2012-01-12		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	H. Yamazaki	2012-01-13		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
			3YAA BB0029694		REGD. REGD 2012 0113

