






6	7	7	8	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---




室内機



ワイヤレスリモコン




リモコンホルダー



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が 50 mm、
上が 50 mm、下が 100 mm 必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 2.0 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 1.0 m 以内です。
5. プラグの形状 (㊶)
6. 電源コードの長さ



仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-JT36HE6		RAC-JT36HE6		
電 源 (50/60Hz)				単相100V				
冷 房	定 格	能力	kW	3.6 (0.4 ~ 4.1)				
		消費電力	W	825 (115 ~ 1,210)				
		運転電流	A	8.6				
		力率	%	96				
暖 房	定 格	能力	kW	4.2 (0.3 ~ 6.9)				
		消費電力	W	890 (110 ~ 1,995)				
		運転電流	A	9.3 (最大 20.0)				
		力率	%	96				
	低 温	能力	kW	5.5				
		消費電力	W	1,915				
始 動 電 流			A	9.3				
通年エネルギー			JISC9612:2013	6.8				
消費効率			JISC9612:2005 (区分)	6.8 (C)				
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		950		
	熱交換器フィン形状			片起し2本スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類	フロン R32					
封入量		g	1,160					
フ ァ ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	ファンモータ出力		W	25		40		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	900・1,200		2,400・1,800		
		強 風	m ³ /h	680・730		—		
		弱 風	m ³ /h	510・610		—		
		微 風	m ³ /h	420・510		—		
	静	m ³ /h	330・390		—			
音響パワーレベル		急 速	dB	60・63		62・62		
運 転 音 (冷房・暖房)	強 風	dB	51・52		—			
	弱 風	dB	48・49		—			
	微 風	dB	42・44		—			
	静	dB	35・35		—			
操作スイッチ 型式			ワイヤレスリモコン RAR-8J2					
電源プラグ	容 量		125V・20A					
	形 状		㊤		—			
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0				
	芯 数		芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	20					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×374		629×799 (+99)×299 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		93×40×67		
質量 (製品・荷造)			kg	15.5・18.0		34.0・37.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 電力、消費電力の()内の表示は、それぞれの変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無音室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	K. Daigou	2017-11-28		N T S	RAS-JT36HE6:RAC-JT36HE6 構造・寸法図			
CHKD.	K. Yoshida	2017-11-29			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD
APPD.	K. Yoshida	2017-11-29				3YAA NN0008229		2017 1129

