










室内機



室内機サービススペース



ワイヤレスリモコン



〔注記〕

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、
下が80mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ2.0m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

				形 式		室 内 機	室 外 機	
項 目						RAS-JT40V2E	RAC-JT40V2E	
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)				—		1000	
	熱交換器フィン形状				細幅スリット		コルゲート	
	冷媒制御装置				—		電動膨張弁	
	冷媒切換装置				—		四方弁	
	冷媒	種 類	フロン R410A					
		封入量 (g)	1340 g					
	過負荷	荷保護装置		自動復帰形				
	配 管	配管接続方式		フレア				
パイプ径 (外径φmm)		細 径	φ6.35					
		太 径	φ9.52					
		配管セ ッ ト		HP-2340S, HP-2370S				
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)				25		40	
	ファン (冷房・暖房)	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強 風	740・820		2,410・2,190		
			弱 風	570・650		—		
			微 風	485・570		—		
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	4.8					
		暖 房	ヒータ ON	—				
			ヒータ OFF	6.1				
	消費電力 (W)	冷 房	915 (75 ~ 1470)					
		暖 房	ヒータ ON	—				
			ヒータ OFF	1215 (70 ~ 2400)				
	力 率 (%)	冷 房	96					
		暖 房	ヒータ ON	—				
			ヒータ OFF	99				
	始 動 電 流 (A)	冷 房	4.8					
暖 房		6.1						
接続ケーブルの本数		3						
電 源 プ ラ グ		容量 (V-A)	250V-15A					
	形 状	㊦		—				
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		4.0 (0.7~5.0)					
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		2.1					
	冷 房 の め や す		11~17畳 (18~28m²)					
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	—					
		ヒータOFF	6.0 (0.7~8.7)					
		低 温	6.3					
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		—					
機 能	暖 房 の め や す		13~17畳 (22~27m²)					
	据 付 方 式		背面引掛		—			
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3B2					
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー・カビ見張・クリーン					
風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静						
色調 (近似マンセルNO.)				ピュアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)		
外形寸法 (mm)	高 さ	298		600				
	幅	870		792+85				
	奥 行	223		299+46				
製 品 質 量 (kg)		11		40				
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	46・47		49・50				
	弱 風	40・41		—				
	微 風	37・38		—				
	静	23・23		—				
ドレン接続口 (外径φmm)				16				
付 属 品				壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)		左/右	0.4/1.1		—			

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	H. Suzuki	2006-02-10		NTS	RAS-JT40V2E:RAC-JT40V2E 構造・寸法図
CHKD.			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
	S. Iijima	2006-02-10			
APPD.	S. Abe	2006-02-10	3YAA.BB000.2.4.2.8		

