




BBB0002431





室内機





ワイヤレスリモコン



室内機サービススペース




背面図



〔注記〕

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が80mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。






仕様表


形 式				室 内 機	室 外 機	
項 目				RAS-JT71V2E	RAC-JT71V2E	
電 源 (50/60Hz)				単相200V		
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—	1100	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート	
	冷媒制御装置			—	電動膨張弁	
	冷媒切換装置			—	四方弁	
	冷媒種類			フロン R410A		
	封入量 (g)			1500	8	
	過負荷保護装置			自動復帰形		
	配 管	配管接続方式			フレア	
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	φ6.35		
			太 径	φ12.7		
配管セ ッ ト			HP-2450S			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			25	40	
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m ³ /h)	強 風	950 ・ 980	2,490・2,340	
			弱 風	630 ・ 750	—	
			微 風	510 ・ 620	—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	14.3			
		暖 房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	10.2		
	消費電 力 (W)	冷 房	2800 (80 ～ 3050)			
		暖 房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	2020 (75 ～ 2830)		
	力 率 (%)	冷 房	98			
		暖 房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	99		
	始 動 電 流 (A)	冷 房	14.3			
		暖 房	10.2			
		接続ケーブルの本数	3			
	電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	250V-20A			
		形 状	㊦	—		
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			7.1 (0.8～7.3)		
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			4.2		
	冷 房 の め や す			20～30畳 (32～49m ²)		
暖房 特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	—			
		ヒータOFF	8.0 (0.8～10.1)			
		低 温	7.3			
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—		
機 能	暖 房 の め や す			18～22畳 (29～36m ²)		
	据 付 方 式			背面引掛	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3B2		
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・カビ見張・クリーン		
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静			
色調 (近似マンセルNO.)				ピュアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	298			600	
	幅	870			792+95	
	奥 行	223			299+46	
製 品 質 量 (kg)				11.5	42	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	49 ・ 49			54 ・ 54	
	弱 風	43 ・ 43			—	
	微 風	37 ・ 38			—	
	静	23 ・ 23			—	
ドレン接続口 (外径φmm)				16		
付 属 品				壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m)				左/右	0.4/1.1	—

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	H. Suzuki	2006-02-10		N T S	RAS-JT71V2E:RAC-JT71V2E 構造・寸法図
CHKD.	S. Iijima	2006-02-10	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	S. Abe	2006-02-10			3YAA.B.B0002431
					





SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	H. Suzuki	2006-02-16		N T S	RAS-JT71V2E:RAC-JT71V2E 回路図:配線図
CHKD.	S. Iijima	2006-02-16	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	S. Abe	2006-02-16			3YDA BB0002447
					REGD. REGD 2006-02 17