












- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んで*²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の*³RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2012-04-07		NTS	RAS-L40B2E9:RAC-L40B2E9 回路図:配線図
CHKD. H. Shono	2012-04-09	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
T. Umeshita	2012-04-09			REGD. REGD 2012 0410
APPD. E. Matsubara	2012-04-10			3YDA BB0031929