












配線図 RAS-L40C2E1



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{*3}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

配線図 RAC-L40C2E1



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2013-03-18		NTS	RAS-L40C2E1:RAC-L40C2E1 回路図:配線図
CHKD. S. K. Biswas	2013-03-18	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
H. Shono	2013-03-18			3YDA BB0037684
APPD. H. Yamazaki	2013-03-19			REGD. REGD 2013 0319