












配線図 RAS-L40D2E2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
 ※² 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※³ RACアダプター：PSC-6RAD

配線図 RAC-L40D2E2



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2014-03-20		NTS	RAS-L40D2E2: RAC-L40D2E2 回路図: 配線図
CHKD. S. K. Biswas	2014-03-20			TOCHIGI DWG. No.
H. Shono	2014-03-20			Hitachi Appliances, Inc.
APPD. Y. Iizuka	2014-03-22			Tokyo Japan

3YDA BB0043474



REGD.
REGD
2014
0322