






9899000NN

回路図




配線図 RAS-L40G2E5



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*3}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

配線図 RAC-L40G2E5



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M. Oguri	2017-03-07		NTS	RAS-L40G2E5: RAC-L40G2E5 回路図: 配線図	
CHKD. Y. Funayama	2017-03-07			TOCHIGI DWG. No.	
	2017-03-08			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. Y. Yasunaga	2017-03-09			3YDANN0005636	