










- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※⁴無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ RACアダプター：PSC-6RAD
※⁴ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Todokoro	2014-03-20		NTS	RAS-M40D2E2:RAC-M40D2E2 回路図・配線図	
CHKD. S. K. Biswas	2014-03-20			Hitachi Appliances, Inc.	
	2014-03-20			Tokyo Japan	
APPD. Y. Iizuka	2014-03-22			TOCHIGI DWG. No.	
				3YDA BB0043486	

