

BB0011947

A

室内機


B

C





D

E


F



ワイヤレスリモコン



据 付 板 天井面（回縁）〔ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。〕



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。





仕様表

項 目			形 式	室 内 機		室 外 機		
				RAS-M40X2E5		RAC-M40X2E5		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		1,000		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁		
	冷 媒	種 類		フロン R410A				
	封 入 量 (g)	1,190						
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形				
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア				
	パイプ径 (外径φmm)	細 径		6.35				
		太 径		9.52				
送 風 装 置	ファ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40		
	ファ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン			
		風 量 (m ³ /h)	強 風	650 ・ 680		2,220・2,100		
			弱 風	600 ・ 640		—		
			微 風	500 ・ 570		—		
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	5.9					
		暖 房	6.7 (最大 15.0)					
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1,090 (230~1,680)					
		暖 房	1,235 (190~2,655)					
	力 率 (%)	冷 房	92					
		暖 房	92					
	始 動 電 流 (A)	冷 房	5.9					
		暖 房	6.7					
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3				
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	250V-15A						
	形 状	㊦		—				
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			4.0 (0.9~4.7)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			2.1				
	冷 房 の め や す			11~17畳 (18~28m ²)				
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)	標 準	5.0 (0.9~8.0)					
		低 温	5.8					
	暖 房 の め や す			11~14畳 (18~23m ²)				
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3V2				
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・クリーン				
	風 速 切 換			自動、強風、弱風、微風、静				
色 調 (近似マンセルN.O.)				ピュアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	295		570				
	幅	798		750+86				
	奥 行	254		288+56				
製 品 質 量 (kg)		11		37				
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	47 ・ 47		49 ・ 50				
	弱 風	41 ・ 41		—				
	微 風	37 ・ 37		—				
	静	26 ・ 26		—				
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16				
付 属 品				壁掛据付部品一式				
電 源 コ ー ド 長 さ (m)				左 / 右		0.4 / 1.1		
						—		




●本仕様は予告なく変更することがあります.

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	H. Yamazaki	2008-02-21		1 : 1 0	RAS-M40X2E5:RAC-M40X2E5 構造・寸法図
CHKD.	T. Nagata	2008-02-21		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
APPD.	T. Nagata	2008-02-21			
			TOCHIGI DWG. No.		
			3YAA BB0011947		





配線図
R A S - M 4 0 X 2 E 5



SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		F
DWN.	H. Yamazaki	2008-02-21		NTS	RAS-M40X2E5:RAC-M40X2E5 回路図:配線図		
CHKD.	T. Umeshita	2008-02-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	T. Nagata	2008-02-24			3YDA BB0011949		