

NN0027542

日立ルームエアコン 壁掛MJEEシリーズ 仕様表

RAS-MJ36REE/RAC-MJ36REE

| ユ ニ ッ ト                    |                |                    |                   | 室内ユニット                   | 室外ユニット       |  |
|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--|
| タ イ プ                      |                |                    |                   | 壁掛型セパレート                 |              |  |
| 型 式                        |                |                    |                   | RAS-MJ36REE              | RAC- MJ36REE |  |
| 電 源 (50/60Hz)              |                |                    |                   | 単相100V                   |              |  |
| 冷 房                        | 定 格            | 能力                 | kW                | 3.6 (0.3 ~ 3.7)          |              |  |
|                            |                | 消費電力               | W                 | 1,330 (205 ~ 1,350)      |              |  |
|                            |                | 運転電流               | A                 | 14.1                     |              |  |
|                            |                | 力率                 | %                 | 94                       |              |  |
| 暖 房                        | 定 格            | 能力                 | kW                | 4.2 (0.2 ~ 4.7)          |              |  |
|                            |                | 消費電力               | W                 | 1,190 (165 ~ 1,485)      |              |  |
|                            |                | 運転電流               | A                 | 12.9 (最大 15.0)           |              |  |
|                            |                | 力率                 | %                 | 92                       |              |  |
|                            | 低 温            | 能力                 | kW                | 3.4                      |              |  |
|                            |                | 消費電力               | W                 | 1,480                    |              |  |
| 始動電流                       |                |                    | A                 | 14.1                     |              |  |
| 通年エネルギー消費効率                |                | JISC9612:2013 (区分) |                   | 4.9 (Ⅲ)                  |              |  |
| 冷凍装置                       | 圧縮機出力          |                    | W                 | —                        | 950          |  |
|                            | 熱交換器フィン形状      |                    |                   | 細幅スリット                   | コルゲート        |  |
|                            | 冷 媒            | 種 類                |                   | フロン R32                  |              |  |
| 封入量                        |                | g                  | 620               |                          |              |  |
| ファ ン                       | 種 類            |                    | 貫流ファン             | プロペラファン                  |              |  |
|                            | 風 量<br>(冷房・暖房) | 急 速                | m <sup>3</sup> /h | 750・830                  | 1,860・1,740  |  |
|                            |                | 強 風                | m <sup>3</sup> /h | 480・550                  | —            |  |
|                            |                | 弱 風                | m <sup>3</sup> /h | 410・470                  | —            |  |
|                            |                | 微 風                | m <sup>3</sup> /h | 310・350                  | —            |  |
| 静                          |                | m <sup>3</sup> /h  | 260・260           | —                        |              |  |
| 音響パワーレベル<br>運転音<br>(冷房・暖房) | 急 速            | dB                 | 64・65             | 60・61                    |              |  |
|                            | 強 風            | dB                 | 56・56             | —                        |              |  |
|                            | 弱 風            | dB                 | 51・50             | —                        |              |  |
|                            | 微 風            | dB                 | 44・45             | —                        |              |  |
|                            | 静              | dB                 | 41・41             | —                        |              |  |
| 操作スイッチ 形名                  |                |                    | ワイヤレスリモコン RAR-BG2 |                          |              |  |
| 電源プラグ                      | 容 量            |                    | 125V-15A          |                          |              |  |
|                            | 形 状            |                    | ㊦                 | —                        |              |  |
| 電源コード長さ (左/右)              |                | m                  | 1.0/1.7           | —                        |              |  |
| 室内外接続<br>ケーブル              | 芯線径 (φ)        | mm                 | 2.0               |                          |              |  |
|                            | 芯 数            | 芯                  | 3                 |                          |              |  |
| 冷媒配管                       | 接続方式           |                    | フレア               |                          |              |  |
|                            | 液側 (φ)         | mm                 | 6.35              |                          |              |  |
|                            | ガス側 (φ)        | mm                 | 9.52              |                          |              |  |
|                            | 最大配管長          | m                  | 20                |                          |              |  |
|                            | 最大高低差          | m                  | 10                |                          |              |  |
|                            | 冷媒追加充填量        | g                  | チャージレス            |                          |              |  |
| ドレン接続口外径 (φ)               |                | mm                 | 16                |                          |              |  |
| 外装色 (近似マンセルNo. )           |                |                    | スターホワイト (N9.3)    | ナチュラルグレー (1.0Y8.5/0.5)   |              |  |
| 製品寸法 (高さ×幅×奥行)             |                | mm                 | 295×795×250       | 570×750 (+60) ×288 (+56) |              |  |
| 荷造寸法 (幅×奥行×高さ)             |                | cm                 | 85×35×31          | 86×38×61                 |              |  |
| 質量 (製品・荷造)                 |                | kg                 | 9.0・12.0          | 24.5・28.0                |              |  |

## 【耐重塩害仕様】

| 項目                | 仕様                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外板                | 天フタ<br>前板<br>側板                                                                                                 |
| ベース               | PCM鋼板にポリエステル樹脂粉末塗装<br>または<br>溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉末塗装<br>または<br>溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉末塗装 |
| 熱交換器              | エポキシ樹脂塗料<br>「ストロン8 (ブルー)」塗装                                                                                     |
| 基板<br>(パターン面・部品面) | 両面シリコンコート                                                                                                       |


※製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

## ●据え付けおよび維持管理上のご注意












耐重塩害仕様は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。  
このため、次のような据え付け計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。

- (1) 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。  
・本体の設置は建物の風下にしてください。  
・やむを得ず海岸面に本体を設置する場合は、防風板を設けて直接潮風が当たらないようにしてください。
- (2) 外板に付着した海塩粒子が雨水によって充分洗浄されるように配慮してください。
- (3) 室外ユニットのベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
- (4) 海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- (5) 据え付け、メンテナンス等で付いた傷は、必ず補修してください。
- (6) 機器の状態を定期的に点検してください。  
(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。)
- (7) 水はけの良い場所に設置してください。  
特に基礎部分の排水性を確保してください。

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。  
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃: DB・19℃: WB、室外 35℃: DB・24℃: WB) で運転した場合の数値です。  
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB、室外 7℃: DB・6℃: WB) で運転した場合の数値です。  
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB、室外 2℃: DB・1℃: WB) で運転した場合の数値です。  
(5) 能力、消費電力の ( ) 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。  
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。  
(7) 室外ユニットの製品寸法中 ( ) 内の寸法について、幅方向はトットとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーまたは固定足の突き出し寸法を示しています。


| SIGNATURE |          | DATE       | PROJECTION                                                                          | SCALE | TITLE                                              | CAD              |                       |
|-----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| DWN.      | Y.Tanaka | 2024-01-30 |  | NTS   | 2024年度 MJEEシリーズ 仕様表                                |                  |                       |
| CHKD.     | K.Daigou | 2024-01-30 |                                                                                     |       | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc. | TOCHIGI DWG. No. | REGD.<br>2024<br>0130 |
|           |          |            |                                                                                     |       |                                                    |                  |                       |
| APPD.     | K.Daigou | 2024-01-30 | 4YAA NN0027542                                                                      |       |                                                    |                  |                       |

日立ルームエアコン 壁掛MJシリーズ 室内ユニット 寸法図



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。  
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、  
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ




適用機種

RAS-MJ22R  
RAS-MJ22RE  
RAS-MJ22REE  
RAS-MJ25R  
RAS-MJ25RE  
RAS-MJ25REE  
RAS-MJ28R  
RAS-MJ28RE  
RAS-MJ28REE  
RAS-MJ36R  
RAS-MJ36RE  
RAS-MJ36REE

| SIGNATURE |          | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE             |  |                                                                                       |
|-----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DWN.      | Y.Tanaka | 2024-01-30 |  | NTS   | 2024年度 MJシリーズ 寸法図 |                                                                                       |                                                                                       |
| CHKD.     | K.Daigou | 2024-01-30 | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc.                                    |       | TOCHIGI DWG. No.  |                                                                                       |  |
| APPD.     | K.Daigou | 2024-01-30 |                                                                                       |       | 3YAA NN0027527    |                                                                                       |                                                                                       |

9C97Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛MJシリーズ  
 室外ユニット 寸法図




適用機種  
 RAC-MJ28R  
 RAC-MJ28RE  
 RAC-MJ28REE  
 RAC-MJ36R  
 RAC-MJ36RE  
 RAC-MJ36REE

| SIGNATURE      | DATE       | PROJECTION | SCALE | TITLE             | CAD             |
|----------------|------------|------------|-------|-------------------|-----------------|
| DWN. Y.Tanaka  | 2024-01-30 | ⊕          | NTS   | 2024年度 MJシリーズ 寸法図 |                 |
| CHKD. K.Daigou | 2024-01-30 |            |       | TOCHIGI DWG. No.  | REGD. 2024 0130 |
| APPD. K.Daigou | 2024-01-30 |            |       | 3YAA NN0027536    |                 |

1 2 3 4 5 6 7 8

LN0027537

# 回路図




## 日立ルームエアコン 壁掛MJシリーズ 室内室外ユニット 回路図・配線図

|             |             |
|-------------|-------------|
| 室内機         | 室外機         |
| RAS-MJ28R   | RAC-MJ28R   |
| RAS-MJ28RE  | RAC-MJ28RE  |
| RAS-MJ28REE | RAC-MJ28REE |
| RAS-MJ36R   | RAC-MJ36R   |
| RAS-MJ36RE  | RAC-MJ36RE  |
| RAS-MJ36REE | RAC-MJ36REE |


### 電源回路

### 制御回路

### 室外機配線図



### 室内機配線図



- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の\*1 HA接続コードを  
差込んで\*2 標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合  
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の\*3 カードキー接続コードを  
差込んでカードキーコントローラーと接続してください。  
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の\*4 RACアダプターの  
端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合  
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の\*1 HA接続コードを  
差込んでドレンアップキットと接続してください。  
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・白くまくんアプリを使用する場合  
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の\*5 無線LAN接続アダプターの  
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合  
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売のHEMSアダプターの  
端子を差込んでください。

- \*1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- \*2 標準アダプター：HA-S100TSA
- \*3 カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
- \*4 RACアダプター：PSC-6RAD
- \*5 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

\* 部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

| SIGNATURE |             | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE                                              |  |                  |                       |
|-----------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| DWN.      | T.Hiyoshi   | 2024-01-24 |  | NTS   | 2024年度 MJシリーズ 回路図：配線図                              |                                                                                       |                  |                       |
| CHKD.     | M.Kurosaki  | 2024-01-24 |                                                                                       |       | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc. |                                                                                       | TOCHIGI DWG. No. | REGD.<br>2024<br>0124 |
|           | M.Okabe     | 2024-01-24 |                                                                                       |       |                                                    |                                                                                       |                  |                       |
| APPD.     | H.Hashimoto | 2024-01-24 |                                                                                       |       |                                                    |                                                                                       |                  |                       |

CAD

001