






696Z100NN






室 外 機



【耐塩仕様】

| 項目                |      | 仕様                                                                   |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 外板                | 天フタ  | PCM鋼板にポリエステル樹脂粉末塗装                                                   |
|                   | 前板側板 |                                                                      |
| ベース               |      | 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板（塗装なし）<br>または<br>溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板（塗装なし） |
| 熱交換器              |      | アクリル・ナイロン塗料<br>「フィンガード（無色）」塗装                                        |
| 基板<br>（パターン面・部品面） |      | 両面シリコンコート                                                            |

※製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の <=> 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

| SIGNATURE |          | DATE       | PROJECTION | SCALE | TITLE                         |
|-----------|----------|------------|------------|-------|-------------------------------|
| DWN.      | H.Kudo   | 2019-02-01 |            | NTS   | RAS-MJ40J2E:RAC-MJ40J2E 構造:寸法 |
| CHKD.     | M.Oguri  | 2019-02-01 |            |       | TOCHIGI DWG. No.              |
| APPD.     | K.Kezuka | 2019-02-02 |            |       | 3YAA NN0012959                |

CAD

REGD.  
2019  
0202

