




796Z100NN


室 外 機

室外機サービススペース


【耐塩仕様】

項目		仕様
外板	天フタ	PCM鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装
	前板側板	
ベース		溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板（塗装なし） または 溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板（塗装なし）
熱交換器		アクリル・ナイロン塗料 「フィンガード（無色）」塗装
基板 （パターン面・部品面）		両面シリコンコート


※製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。



空気吸込口



空気吐出口




トツテ

サービスバルブカバー

固定足

空気吸込口



アンカーボルト用穴
（2-φ12X16長穴、
φ8.0ボルト用）

アンカーボルト用切欠穴
（2-φ8.0ボルト用）

固定用穴

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、
2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	H.Kudo	2019-02-01		NTS	RAS-MJ56J2E:RAC-MJ56J2E 構造:寸法図
CHKD.	M.Oguri	2019-02-01			TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K.Kezuka	2019-02-02			3YAA NN0012962

Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc.

CAD

REGD.
2019
0202

0 0 1