



品番	品名	材質	備考	員数
1	トリツケカン	MSM-HC-MO 45 t2.0	ポリエステル粉体塗装 マンセルNo. 2.5Y8.5/1 (アイボリー)	2
2	ベース	MSM-CC-MO 45 t1.0	ポリエステル粉体塗装 マンセルNo. 2.5Y8.5/1 (アイボリー)	2
3	ツリカン	MSM-CC-MO 45 t1.4	ポリエステル粉体塗装 マンセルNo. 2.5Y8.5/1 (アイボリー)	4
4	ゼツエンワツシヤ	サントプレーン HS=67° ±5°	黒色	4
5	⊕六角セムスボルト (M8-37)	SWCH	ジオメット720 2C-2B	4
6	皿型座金ナット (M8 φ22)	SWCH	ジオメット720 2C-2B	4
7	⊕六角セムスボルト (M8-20)	SWCH	ジオメット720 2C-2B	4
8	⊕六角セムスボルト (M6-16)	SWCH	ジオメット720 2C-2B	4

注記
1. 最大耐荷重は60kg以内です。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S. Iijima	2011-09-17		NTS	SP-KT-17 外形寸法図
CHKD.	S. Takeuchi	2011-09-17			
APPD.	T. Watanabe	2011-09-17			
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD 2011 0917
			3YAA BB0028873		

