



BB0042694



| 品番 | 品名 | 材質 | 備考 | 員数 |
|----|----------------------------|--------------------------------|---|----|
| 1 | トリツケカン | MSM-HC-DM045 t2.0 | ポリエステル粉体塗装 マンセルNo. 2.5Y8.5/1 (アイボリー) | 2 |
| 2 | ベース | MSM-CC-DM045 t1.4 | ポリエステル粉体塗装 マンセルNo. 2.5Y8.5/1 (アイボリー) | 2 |
| 3 | ツリカン組 | SPHC t2.0 MSM-HC-DM045 t1.6 | ポリエステル粉体塗装 マンセルNo. 2.5Y8.5/1 (アイボリー) | 4 |
| 4 | ゼツエンワツシヤ | サントプレーン HS=67° ±5° | 黒色 | 4 |
| 5 | ⊕六角セムスボルト (M8-37) | SWCH | ジオメット720 2C-2B トップコート処理 | 4 |
| 6 | ⊕六角セムスボルト (M8-60) ナット (M8) | SWCH | ジオメット720 2C-2B トップコート処理 | 4 |
| 7 | ⊕六角セムスボルト (M8-37) ナット (M8) | SWCH | ジオメット720 2C-2B トップコート処理 | 4 |

注記

- 最大耐荷重は80kgです。
- 絶対に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。壊れる恐れがあります。
- 絶対に、ルームエアコン室外機(80kg以下)以外のものを、乗せたりぶら下げたりしないでください。壊れる恐れがあります。
- 改造しないでください。強度が不足したり、寿命が短くなります。
- ネジは確実に締めてください。締め忘れると分解する恐れがあります。
- 製品のカドは、手を切る恐れがあります。お子様にも教えてください。



| | | | | | |
|-----------|--------------|------------|---|-------|------------------------------------|
| SIGNATURE | | DATE | PROJECTION | SCALE | TITLE |
| DWN. | T. Fukuda | 2014-01-21 | | NTS | SP-KT-20 外形寸法図 |
| CHKD. | K. Yoshida | 2014-01-23 | | | |
| APPD. | E. Matsubara | 2014-01-23 | | | |
| | | | Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan | | TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0042694 |
| | | | | | |
| | | | | | REGD. REGD 2014 0123 |