

3YAA78466

室内機

203
193

据付板

7
60
6.5

47

785

上部吸込口

798

285

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

フロントグリル

47

6.5

174
6.5
70

450

174
70
23

約300

約380

約350

背面から見る
(配管引出寸法)

ドレン取出し口

ドレンホース

ツユイ

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続コード

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

背面図

ワイヤレスリモコン

197

22

61

Pから見る(下引配管位置)

47

30

60

10

13

60

45

47

据付板

天井面(回縁)

174

450

174

7.5

50以上

21

5

7.5

14

60

450

600

663

49

257.5

203.5

6.0

8.1

288

798

2.0以上

100以上

サービススペース

埋込ボルト用穴
(左右) 10.5×20

ボードアンカー用
切欠穴(左右)

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを入れ替えてください。

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が50mm、上は50mm必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ12m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. プラグの形状 ㊶

6. 電源コードの長さ

約0.9m

約1.6m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室内機から電源を取る場合

室外機から電源を取る場合

電源 単相100V

室外機

805
710

69

19.5

331
280

22.5

64

6.5

トッテ

160.5

89

199

空気吸込口

空気吐出口

558

570

12

10

310

331

1.4

105

500

12

35

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8.0ボルト用)

固定用穴

アンカーボルト用穴
(2-φ12)

トッテ

64

164

26

空気吸込口

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電 源		(50/60Hz)	RAS-R2210LX	RAC-2210LX
冷 凍		圧縮機出力 (W)	—	800
		熱交換器フィン形状	スリット	コルゲート
		冷媒制御装置	—	電動膨張弁
		冷媒切換装置	—	電動膨張弁
		冷媒種類	フロン	R410A
		封入量 (g)	1150	8
		過負荷保護装置	自動復帰形	
		配管接続方式	フレア	
		パイプ径 細径 (外径φmm)	φ6.35	
		パイプ径 太径	φ9.52	
		配管セット	P-24VR, P-28VR	
送風装置		ファンモータ出力 (W)	20	20
		ファン種類	貫流ファン	プロペラファン
		風量 (m³/h)	480・600	1,400・1,440
		強風	450・580	—
		弱風	400・520	—
		微風	—	—
電 気 特 性		運転冷房	4.3	
		運転暖房	—	
		ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	5.9	
		消費電力 (W)	430 (80 ~ 635)	
		冷房	—	
		暖房	585 (75 ~ 1245)	
		ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	99	
		力率 (%)	99	
		冷房	—	
		暖房	99	
		ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	4.4	
		始動電流 (A)	5.9	
		冷房	—	
		暖房	4	
		接続ケーブルの本数	—	
		容量 (V-A)	125V-15A	
		電源プラグ形状	㊶	
冷房特性		冷房能力 (kW)	2.2 (0.9~2.8)	
		除湿能力 (L/h)	1.2	
		冷房のめやす	6~9畳 (10~15m²)	
暖房特性		暖房能力 (kW)	3.2 (0.9~5.2)	
		ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	3.8	
		低温	—	
		電気ヒーター (W)	—	
		暖房のめやす	7~9畳 (12~15m²)	
機 能		据付方式	背面引掛	
		主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2E1	
		表示ランプ	除湿・冷暖房	
		風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
		キャビネット色	パールホワイト ライトベージュ	
外形寸法 (mm)		高さ	285 570	
		幅	798 710+95	
		奥行	193+10 280+51	
製品質量 (kg)			9 32	
騒音 (dB) (冷房・暖房)		強風	38・40 41・42	
		弱風	33・34 —	
		微風	27・29 —	
		静	23・23 37・37	
		ドレン接続口 (外径φmm)	16	
		付属品	壁掛据付部品一式・空清フィルター	
		電源コード長さ (m) 左/右	0.9/1.6 —	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

1999.10.22

NTS

RAS-R2210LX:RAC-2210LX

構造:寸法図

審査

1999.10.22

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認


1999.10.23

Tokyo Japan

3YAA78466

1999-11-18

[2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]



署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAS-R2210LX:RAC-2210LX		
製図	イワヅチ	1999.10.22	NTS	回路図	：配線図		
審査	カネコ	1999.10.22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番	再入庫	入庫
承認	フジ	1999.10.25			3YDA78467	1999-11	18