

3YAA78858

室内機

193

183

据付板

7

6.0

6.5

46.5

785

798

上部吸込口

285

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

46.5

6.5

174

450

174

81

70

70

26

ドレンホース

ツユトイ

ドレン取出し口

約300

約380

約350

背面から見る
(配管引出寸法)

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続コード

90

背面図

φ6.5配管用壁穴位置

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

ワイヤレスリモコン

56

18

147

Pから見る(下引配管位置)

47

31

60

10

10

60

49

据付板

天井面(回縁)

75

23

50以上

ユニットを引っ掛けるために
必要な寸法です。

埋込ボルト用穴(左右) 10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)
10.5×20

14

7.4

6.0

450

600

450

648

32.5

174

90

254.6

203.5

288

798

45

36.5

4.1

80

2.8

壁穴φ6.5

ドレンホース

配管引出し穴中心線

本体中心線

室外機

760

700

60

236

10

77

75

135

210

552

570

18

55

12

35

100

245

225

8

241

30

φ20ドレン穴

アンカーボルト用長穴(12×16)
(2-φ8ボルト用)

固定用穴
(8-φ6.5)

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8ボルト用)

500

100

200

300

100

100

サービススペース

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2
またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
6. 電源コードの長さ

7. プラグの形状 ㊶

室内機受電の場合

室外機受電の場合

仕様表

項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	単相100V	
圧縮機出力(W)		—	800
熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
冷媒制御装置		—	電動膨張弁
冷媒切換装置		—	四方弁
冷媒種類		フロン22	
過負荷保護装置		自動復帰形	
配管接続方式		フレア	
パイプ径 細径		6.35	
パイプ径 太径		9.52	
配管セット		P-24VR, P-28VR	
ファンモータ出力(W)		20	20
ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
風量 強風		450・690	1,250・1,250
風量 弱風		420・580	—
風量 微風		360・460	—
運転電流(A)	冷房	8.3	
	暖房 ヒータ ON	—	
	暖房 ヒータ OFF	9.8	
消費電力(W)	冷房	750(155~1,080)	
	暖房 ヒータ ON	—	
	暖房 ヒータ OFF	885(115~1,150)	
力率(%)	冷房	90	
	暖房 ヒータ ON	—	
	暖房 ヒータ OFF	90	
始動電流(A)	冷房	8.3	
	暖房	9.8	
接続ケーブルの本数		4	
電源プラグ	容量(V-A)	125V-15A	
	形状	㊶	—
冷房能力(kW)		2.5(0.9~2.8)	
除湿能力(l/h)		1.4	
冷房のめやす		7~10畳(11~17m ²)	
暖房能力(kW)	ヒータ ON	—	
	ヒータ OFF	3.6(0.9~4.6)	
電気ヒーター(W)	低温	3.3	
暖房のめやす		8~10畳(13~16m ²)	
据付方式		背面引掛	
主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2C3	
表示ランプ		冷・暖房/タイマー/除湿	
風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
キャビネット色		ホワイト	Tベージュ
外形寸法(mm)	高さ	285	570
	幅	798	700+60
	奥行	183+10	210+35
製品質量(kg)		8	29
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風	36・41	44・45
	弱風	32・35	—
	微風	28・30	—
	静	23・23	—
ドレン接続口(外径φmm)		16	
付属品		壁掛据付部品一式	
電源コード長さ(m)	左 / 右	0.9 / 1.6	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

イワフチ

2000・02・02

NTS

RAS-V2509LX:RAC-2509LX 構造:寸法図

審査

カネコ

2000・02・02

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

栃木図番

再入庫

承認

フジ

2000・02・03


3YAA78858

2000-02
28


2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]

3YDA78859


回路図



配線図 RAS-V2509LX



配線図 RAC-2509LX



室内機

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	イワフチ	2000・02・02	NTS	RAS-V2509LX:RAC-2509LX 回路図:配線図
審査	カネコ	2000・02・02	Hitachi Appliances, Inc.	栃木図番
承認	フジ	2000・02・03	Tokyo Japan	再入庫
3YDA78859				2000-02-28