








室内機





Pから見る（下引配管位置）



室 外 機



- 注記
1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
 2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
 3. 配管は長さ12m以内です。
 4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
 5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2
またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
 6. 電源コードの長さ



仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機
電 源 (50/60Hz)				RAS-V2809KX	RAC-2809KX
冷 凍 装 置	電 源			単相100V	
	圧縮機出力 (W)			800	
	熱交換器フィン形状			スリット	
	冷媒制御装置			コルゲート	
	冷媒切換装置			電動膨張弁	
	冷媒種類			フロン22	
	封入量 (g)			690 g	
送 風 装 置	過負荷保護装置			自動復帰形	
	配管接続方式			フレア	
	パイプ径細径 (外径φmm) 太 径			φ6.35 φ9.52	
	配管セ ッ ト			P-24VK2, P-28VK2	
電 気 特 性	ファンモータ出力 (W)			20 20	
	種 類			貫流ファン プロペラファン	
	風 量 風 量 風 量 (m³/h) 強 弱 微			450 ・ 690 420 ・ 580 360 ・ 460	
	運 転 冷 房 電 流 (A) 暖 房			10.8 - 12.1	
	消費電力 (W)			975 (155~1195) - 1090 (115~1125)	
機 能	力 率 (%)			90 - 90	
	冷 房 暖 房			ヒータ ON ヒータ OFF	
	始 動 電 流 (A)			10.8 12.1	
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4	
	電 源 プ ラ グ 容 量 (V-A)			125V-15A	
	形 状			Ⅱ -	
	冷 房 能 力 (kW)			2.8 (0.9~3.2)	
暖 房 特 性	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.6	
	冷 房 の め や す			8~12畳 (13~19m²)	
	暖 房 能 力 (kW)			ヒータON ヒータOFF 低 温	
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			- 4.0 (0.9~4.8) 3.5	
	暖 房 の め や す			9~11畳 (15~18m²)	
機 能	据 付 方 式			背面引掛 -	
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2C3	
	表 示 ラ ン プ			フィルター/除湿/運転/パワフル/タイマー	
	風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
キャビネット色				ホワイト Tバージュ	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ			285 570	
	幅			798 700+60	
	奥 行			183+10 210+35	
製 品 質 量 (kg)				8 29	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風			37 ・ 41 44 ・ 45	
	弱 風			35 ・ 39 -	
	微 風			33 ・ 37 -	
	静			23 ・ 23 -	
ドレン接続口 (外径φmm)				16	
付 属 品				壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m) 左/右				0.9/1.6 -	

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

	備考			投影法 	尺度 NTS	
入 庫 99. 2. 25	製図 オオタ 審査 オオタ 承認 フジ	99.01.29 99.01.29 99.01.29	名称 RAS-V2809KX:RAC-2809KX 構造：寸法図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 3YAA77403	

