

3YAA78872

室内機

据付板

785

798

285

46.5

6.5

7

183

193

上部吸込口

フロントパネル

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

P

背面から見る
(配管引出寸法)

約300

約380

約350

174

450

174

81

70

70

26

ドレンホース

ツユトイ

ドレン取出し口

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続コード

90

背面図

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

室外機

トツテ

空気吸込口

アンカーボルト用長穴(12×16)
(2-φ8ボルト用)

245

225

8

241

30

55

12

35

100

500

φ20ドレン穴

18

77

135

210

75

236

10

700

760

60

トツテ

据付板

天井面(回縁)

約900

約1600

75

23

50以上

ユニットを引っ掛けるために
必要な寸法です。

埋込ボルト用穴(左右) 10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)
10.5×20

14

74

600

450

648

32.5

174

90

36.5

45

254.6

203.5

60

74

80

288

壁穴φ6.5

ドレンホース

配管引出し穴中心線

本体中心線

注 記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ12m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2
またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

6. 電源コードの長さ

7. プラグの形状 ㊶

室内機受電の場合

室外機受電の場合

電源
単相100V

室内機

端子台

A

B

C

D

黒

白

茶

赤

接続ケーブル

室外機

端子台

D

C

B

A

赤

茶

白

黒

ワイヤレスリモコン

56

18

147

Pから見る(下引配管位置)

47

31

60

10

10

60

49

仕様表

項目		形式		室内機	室外機
				RAS-V2809LX	RAC-2809LX
冷凍装置	電源	(50/60Hz) 単相100V			
	圧縮機出力(W)	—			
	熱交換器フィン形状	スリット			
	冷媒制御装置	—			
	冷媒切換装置	—			
	冷媒種類	フロン22			
	過負荷保護装置	自動復帰形			
配管	配管接続方式	フレア			
	パイプ径 細径	6.35			
	(外径φmm) 太径	9.52			
	配管セット	P-24VR, P-28VR			
送風装置	ファンモータ出力(W)	20		20	
	ファン種類	貫流ファン		プロペラファン	
	風量(m ³ /h)	強風	450・690	1,250・1,250	
電気特性	運転電流(A)	冷房	10.8		
		暖房	ヒータ ON	—	
	消費電力(W)	冷房	975 (155~1,195)		
		暖房	ヒータ ON	—	
	力率(%)	冷房	90		
		暖房	ヒータ ON	—	
	始動電流(A)	冷房	10.8		
		暖房	ヒータ ON	12.1	
	接続ケーブルの本数	4			
	電源プラグ	容量(V-A)	125V-15A		
冷房特性	冷房能力(kW)	2.8 (0.9~3.2)			
	除湿能力(l/h)	1.6			
	冷房のめやす	8~12畳(13~19m ²)			
	暖房特性	暖房能力(kW)	ヒータ ON	—	
ヒータ OFF		4.0 (0.9~4.8)			
機能	電気ヒーター(W)	—			
	暖房のめやす	9~11畳(15~18m ²)			
	据付方式	背面引掛			
主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2C3				
	表示ランプ	冷・暖房/タイマー/除湿			
風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
	キャビネット色	シャンパングレー		Tベージュ	
外形寸法(mm)	高さ	285		570	
	幅	798		700+60	
製品質量(kg)	奥行	183+10		210+35	
	質量	8		29	
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風	37・42		44・46	
	弱風	35・39		—	
	微風	33・37		—	
ドレン接続口(外径φmm)	静	23・23		—	
	接続口	16			
付属品	壁掛据付部品一式				
電源コード長さ(m)	左 / 右	0.9 / 1.6		—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

イワフチ

2000・02・02

NTS

RAS-V2809LX:RAC-2809LX

構造:寸法図

審査

カネコ

2000・02・02

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

承認

フジ

2000・02・03

栃木図番

再入庫

3YAA78872

2000-02
28

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1

2

3

4

5

6

7

8

[2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]

