






仕様表








ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-WM25JE7		RAC-WM25JE7	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷房	定格	能力	kW	2.5 (0.3 ~ 3.1)			
		消費電力	W	650 (205 ~ 1,120)			
		運転電流	A	7.1			
		力率	%	92			
暖房	定格	能力	kW	2.8 (0.2 ~ 4.6)			
		消費電力	W	600 (165 ~ 1,300)			
		運転電流	A	6.5 (最大 15.0)			
		力率	%	92			
	低温	能力	kW	3.3			
		消費電力	W	1,150			
始 動 電 流			A	7.1			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.8			
		JISC9612:2005 (区分)		5.8 (A)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	-		650	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
冷媒	種類	フロン R32					
	封入量	g	570				
ファン	風 量 (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン	
		急 速	m³/h	720 ・ 780		1,650・1,590	
		強 風	m³/h	440 ・ 500		-	
		弱 風	m³/h	360 ・ 390		-	
		微 風	m³/h	260 ・ 330		-	
		静	m³/h	240 ・ 270		-	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	63 ・ 64		58 ・ 57		
	強 風	dB	53 ・ 52		-		
	弱 風	dB	49 ・ 49		-		
	微 風	dB	43 ・ 44		-		
	静	dB	40 ・ 41		-		
操作スイッチ		形名		ワイヤレスリモコン RAR-9F2			
電源プラグ	容 量		125V-15A				
	形 状		㊦		-		
電源コード長さ (左/右)		m	1.0/1.7		-		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	12				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	240×798×315		570×750(+60)×288(+56)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	85×31×40		86×38×61		
質量 (製品・荷造)		kg	9.5 ・ 12.0		24.5 ・ 27.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内DB:27℃・WB:19℃、室外DB:35℃・WB:24℃)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内DB:20℃・WB:15℃、室外DB:7℃・WB:6℃)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内DB:20℃・WB:15℃、室外DB:2℃・WB:1℃)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はサービスマニュアルカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE			
DWN.	K. Yahagi	2019-01-25		NTS	RAS-WM25JE7:RAC-WM25JE7 構造・寸法図			
CHKD.	K. Kezuka	2019-01-25		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Kezuka	2019-01-25				3YAA NN0012702		

N	N	0	0	1	2	7	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		
DWN.	H. Kudo	2019-01-23		NTS	RAS-WM25JE7:RAC-WM25JE7 構造・寸法図		
CHKD.	M. Oguri	2019-01-24	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Kezuka	2019-01-24			3YAA NN0012703		

