

8706Z00NN


日立ルームエアコン 壁掛XCシリーズ 仕様表			
RAS-XC2825S/RAC-XC2825S			

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。








SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	J.Haegwan	2024-09-19		NTS	2025 年度 XC シリーズ 仕様表	
CHKD.	S.Nakamura	2024-09-24				
APPD.	K.Hosokawa	2024-09-24	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 4YAA NN0029048	

NN0029044


日立ルームエアコン壁掛XCシリーズ
室内ユニット寸法図



ワイヤレスリモコン




【参考】接続ケーブル必要長さの目安



室内機 配管位置	接続ケーブル必要長さ (被覆むき出し部寸法も含む)
右後直引き	530mm以上
左後直引き	1250mm以上


※据付状況により、必要長さは変動します。

室内機サービススペース




壁とのスペースは()内の寸法をできるだけ確保してください。

※室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上



650以上
フロントパネル取り外し時の必要スペース



適用機種

- RAS-XC2225S
- RAS-XC2525S
- RAS-XC2825S
- RAS-XC3625S
- RAS-XC4025D
- RAS-XC5625D
- RAS-XC6325D
- RAS-XC7125D
- RAS-XC8025D
- RAS-XC9025D

注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状
RAS-XC2225S,XC2525S ㊶
RAS-XC2825S,XC3625S ㊵
RAS-XC4025D~XC9025D ㊴
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。







SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. J.Haegwan	2024-09-20	㊶	NTS	2025年度XCシリーズ寸法図	
CHKD. S.Nakamura	2024-09-20			TOCHIGI DWG. No.	
APPD. K.Hosokawa	2024-09-20			3YAA NN0029044	
				Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	




003

NN0029045

日立ルームエアコン壁掛XCシリーズ
室外ユニット寸法図



背面図



適用機種

RAC-XC2225S
RAC-XC2525S
RAC-XC2825S
RAC-XC3625S

警告 注意 取扱い上の注意

重心

トッテ

サービスバルブカバー

固定足


アンカーボルト用穴
(2-φ12×16長穴、
φ8.0ボルト用)

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8.0ボルト用)

固定用穴

空気吸込口

室外機標準据付寸法図






注記


1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の ≡ 印の間隔をあけ、3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、右図に従い据え付けてください。

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合



前後のみに壁がある場合



※吹出し側壁面高さ1.2m以下

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. J.Haegwan	2024-09-20	⊕	NTS	2025年度XCシリーズ寸法図	
CHKD. S.Nakamura	2024-09-20			TOCHIGI DWG. No.	
APPD. K.Hosokawa	2024-09-20			3YAA NN0029045	
		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			

REGD.
2024
0920



- ※1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	M.Hotta	2024-09-19		NTS	2025年度 XCシリーズ 回路図:配線図	
CHKD.	T.Isoda	2024-09-19	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
	M.Okabe	2024-09-19				
APPD.	H.Hashimoto	2024-09-19			3YDA NN0029046	