



1099100NN







室内機




## ワイヤレスリモコン



## リモコンホルダー




室内機サービススペース



壁とのスペースは（ ）内の寸法をできるだけ確保してください。

※室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、  
上が50mm、下が100mm必要です。  
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する  
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ㊦
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線Fケーブルを使用します。



仕様表







| ユ ニ ッ ト          |                |             |          | 室内ユニット                              |                | 室外ユニット                  |  |  |
|------------------|----------------|-------------|----------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--|--|
| タ イ プ            |                |             |          | 壁掛型セパレート                            |                |                         |  |  |
| 型 式              |                |             |          | RAS-XC80K2S                         |                | RAC-XC80K2S             |  |  |
| 電 源<br>(50/60Hz) |                |             |          | 単相200V                              |                |                         |  |  |
| 冷<br>房           | 定 格            | 能力          | kW       | 8.0 (0.6 ~ 8.1)                     |                |                         |  |  |
|                  |                | 消費電力        | W        | 2,900 (175 ~ 3,150)                 |                |                         |  |  |
|                  |                | 運転電流        | A        | 14.6                                |                |                         |  |  |
|                  |                | 力率          | %        | 99                                  |                |                         |  |  |
| 暖<br>房           | 定 格            | 能力          | kW       | 9.5 (0.6 ~ 11.9)                    |                |                         |  |  |
|                  |                | 消費電力        | W        | 2,580 (145 ~ 3,900)                 |                |                         |  |  |
|                  |                | 運転電流        | A        | 13.0 (最大 20.0)                      |                |                         |  |  |
|                  |                | 力率          | %        | 99                                  |                |                         |  |  |
|                  | 低 温            | 能力          | kW       | 8.9                                 |                |                         |  |  |
|                  |                | 消費電力        | W        | 3,560                               |                |                         |  |  |
|                  |                | 始動電流        |          | A                                   | 14.6           |                         |  |  |
|                  |                | 通年エネルギー消費効率 |          | JISC9612:2013<br>JISC9612:2005 (区別) | 5.8<br>5.7 (G) |                         |  |  |
| 冷<br>凍<br>装<br>置 | 圧縮機出力          |             | W        | —                                   |                | 2,150                   |  |  |
|                  | 熱交換器フィン形状      |             |          | 片起し3本スリット                           |                | コルゲート                   |  |  |
|                  | 冷 媒            | 種 類         |          | フロン R32                             |                |                         |  |  |
|                  |                | 封入量         | g        | 1,670                               |                |                         |  |  |
| フ<br>ァ<br>ン      | 種 類            |             | 貫流ファン    |                                     | プロペラファン        |                         |  |  |
|                  | 風 量<br>(冷房・暖房) | 急 速         | m³/h     | 1,260・1,500                         |                | 3,150・3,180             |  |  |
|                  |                | 強 風         | m³/h     | 990・1,120                           |                | —                       |  |  |
|                  |                | 弱 風         | m³/h     | 780・830                             |                | —                       |  |  |
|                  |                | 微 風         | m³/h     | 630・630                             |                | —                       |  |  |
|                  |                | 静           | m³/h     | 420・450                             |                | —                       |  |  |
| 音 響<br>（冷房・暖房）   | 急 速            | dB          | 69・71    |                                     | 70・70          |                         |  |  |
|                  | 強 風            | dB          | 61・62    |                                     | —              |                         |  |  |
|                  | 弱 風            | dB          | 56・56    |                                     | —              |                         |  |  |
|                  | 微 風            | dB          | 51・52    |                                     | —              |                         |  |  |
|                  | 静              | dB          | 37・38    |                                     | —              |                         |  |  |
| 操作スイッチ 形名        |                |             |          | ワイヤレスリモコン RAR-9G3                   |                |                         |  |  |
| 電源プラグ            | 容 量            |             | 250V-20A |                                     |                |                         |  |  |
|                  | 形 状            |             | ㊦        |                                     | —              |                         |  |  |
| 電源コード長さ (左/右)    |                |             | m        | 0.6/1.3                             |                | —                       |  |  |
| 室内外接続<br>ケーブル    | 芯線径 (φ)        |             | mm       | 2.0                                 |                |                         |  |  |
|                  | 芯 数            |             | 芯        | 3                                   |                |                         |  |  |
| 冷 媒 配 管          | 接続方式           |             |          | フレア                                 |                |                         |  |  |
|                  | 液側 (φ)         |             | mm       | 6.35                                |                |                         |  |  |
|                  | ガス側 (φ)        |             | mm       | 12.7                                |                |                         |  |  |
|                  | 最大配管長          |             | m        | 20                                  |                |                         |  |  |
|                  | 最大高低差          |             | m        | 10                                  |                |                         |  |  |
|                  | 冷媒追加充填量        |             | g        | チャージレス                              |                |                         |  |  |
| ドレン接続口外径 (φ)     |                |             | mm       | 16                                  |                |                         |  |  |
| 外装色 (近似マンセルNo.)  |                |             |          | スターホワイト (N9.3)                      |                | ナチュラルグレー<br>(2.9Y7.8/1) |  |  |
| 製品寸法 (高さ×幅×奥行)   |                |             | mm       | 295×798×385                         |                | 709×859(+97)×319(+68)   |  |  |
| 荷造寸法 (幅×奥行×高さ)   |                |             | cm       | 86×36×47                            |                | 99×42×75                |  |  |
| 質量 (製品・荷造)       |                |             | kg       | 17.0・20.0                           |                | 41.5・44.0               |  |  |

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。  
 (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。  
 (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。  
 (4) 低溫暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。  
 (5) 能力、消費電力の( ) 内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。  
 (6) 運転モードの表示は、JIS C 9612に基づき、無警告で測定した数値です。  
 (7) 室外ユニットの製品寸法中( ) 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

| SIGNATURE |            | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE                           |  |
|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DWN.      | S.Ushiyama | 2020-03-04 |  | NTS   | RAS-XC80K2S: RAC-XC80K2S 構造・寸法図 |                                                                                       |
| CHKD.     | Y.Ueda     | 2020-03-04 | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc.                                    |       | TOCHIGI DWG. No.                |                                                                                       |
| APPD.     | Y.Ueda     | 2020-03-04 |                                                                                       |       | 3YAA NN0015601                  |                                                                                       |


8Z9S100NN

室 外 機



注記  
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の囲隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。  
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。






※吹出し側壁面高さ1.2m以下

| SIGNATURE       | DATE       | PROJECTION                                      | SCALE | TITLE                          |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| DWN. S.Ushiyama | 2020-03-04 | $\odot$ $\triangleleft$                         | NTS   | RAS-XC80K2S:RAC-XC80K2S 構造:寸法図 |
| CHKD. Y.Ueda    | 2020-03-04 | Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc. |       |                                |
| APPD. Y.Ueda    | 2020-03-04 | TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0015628                 |       |                                |




001

9995100NN




配線図 RAS-XC80K2S



- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板のCN6に別売の<sup>※1</sup>HA接続コードを差込んで<sup>※2</sup>標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の<sup>※3</sup>RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合  
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の<sup>※4</sup>HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)  
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA  
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD  
 ※4 HEMSアダプター：SP-EM1



| SIGNATURE       | DATE       | PROJECTION | SCALE | TITLE                             |
|-----------------|------------|------------|-------|-----------------------------------|
| DWN. S.Ushiyama | 2020-03-04 | ⊕          | NTS   | RAS-XC80K2S: RAC-XC80K2S 回路図: 配線図 |
| CHKD. Y.Ueda    | 2020-03-04 |            |       |                                   |
| APPD. Y.Ueda    | 2020-03-04 |            |       |                                   |

TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0015655  
 REGD. 2020 0304

